



CorePro LEDbulb - Glas



CorePro LEDBulbND 4.5-40W E27 A60830 FRG

Met een klassieke vormgeving combineren deze LED-lampen de klassieke vormen van gloeilampen met de voordelen van de duurzame LED-technologie. Het is een hele eenvoudige keuze voor mensen die op zoek zijn naar retrofit LED-lampen. Deze CorePro LED-lampen bieden 90% energiebesparingen in vergelijking met conventionele lampen. CorePro LED-lampen leveren een uitstekende lichtkwaliteit in een vintage stijl. CorePro LED-verlichting met een levensduur van 15.000 uur om de onderhoudskosten te verlagen.

Product gegevens

Algemene informatie	
Lampvoet	E27
Nominale levensduur	15.000 hr
Schakelcyclus	20.000
Lamptype	LED
Meetreferentie van lichtstroom	Sphere

Gegevens lichttechniek	
Kleurcode	830 [CCT of 3000K]
Lichtstroom	470 lm
Lichtrendement (gespec.) (nom.)	104,00 lm/W
Kleuraanduiding	Wit (WH)
Gecorreleerde kleurtemperatuur (nom)	3000 K
Kleurconsistentie	<6
Kleurweergave-index (CRI)	80
LLMF bij einde nominale levensduur (nom.)	70 %
Flikkerwaarde (PstLM)	1
Stroboscoopeffectwaarde (SVM)	0,4

Photobiological safety according to EN 62471 RG1	
--	--

Bedrijfs- en elektrische gegevens	
Ingangsfrequentie	50 to 60 Hz
Ingangsfrequentie	50 tot 60 Hz
Energieverbruik	4,5 W
Lampstroom (nom.)	40 mA
Overeenkomstig vermogen	40 W
Opstarttijd (nom.)	0,5 s
Opwarmtijd tot 60% licht	0,5 s
Arbeidsfactor	0,41
Spanning (nom.)	220-240 V

Operationele temperatuur	
T-behuizing maximaal (nom.)	50 °C

CorePro LEDbulb - Glas

Dimbaarheid en regelsystemen

Dimbaar	Nee
---------	-----

Eigenschappen behuizing en afmetingen

Lampafwerking	Mat
Lampvorm	A60

Keurmerken en classificaties

Energie-efficiëntieklasse	F
Energieverbruik kWh/1.000 uur	5 kWh
EPREL-registratienummer	374881
CE-markering	Ja
Conform EU RoHS-richtlijn	Ja
EyeComfort	Ja


Toepassingsomstandigheden

kan dit worden gebruikt in gesloten armaturen	No
---	----

Productgegevens



Productnaam voor bestelling	CorePro LEDBulbND 4.5-40W E27 A60830 FRG
Volledige productnaam	CorePro LEDBulbND 4.5-40W E27 A60830 FRG
Full EOC	871951434702100
Bestelcode	8719514347021
Materiaalnr. (12NC)	929002424992
Lokale code	34702100
Numerator - Aantal per pak	1
Nettogewicht (per stuk)	0,030 kg
EAN/UPC - product/behuizing	8719514347021
Numerator - Dozen per buitendoos	10
EAN/UPC - Case	8719514347038

Maatschets



Product	D	C
CorePro LEDBulbND 4.5-40W E27 A60830 FRG	60 mm	106 mm

Fotometrische gegevens




Light Distribution Diagram - CorePro LEDBulbND 4.5-40W E27 A60830 FRG

General uniform lighting - CorePro LEDBulbND 4.5-40W E27 A60830 FRG

CorePro LEDbulb - Glas

Fotometrische gegevens



Spectral Power Distribution Colour - CorePro LEDBulbND 4.5-40W E27
A60830 FRG

Levensduur



Life Expectancy Diagram



Lumen Maintenance Diagram - CorePro LEDBulbND 4.5-40W E27 A60830
FRG

