



SceneSwitch Glühlampenform

LEDClassic SSW 60W A60 E27 WW FRND 1SRT4

Mit Philips SceneSwitch können durch mehrmaliges Betätigen des normalen Lichtschalters drei unterschiedliche Lichtstimmungen angewählt werden: 100 %/40 %/10 % Helligkeit. Ganz ohne Dimmer und ohne Installationsaufwand. Zusätzlich wird durch den Lichteffect von DimTone das Ambiente in den dunkleren Einstellungen sichtbar wärmer. Dank der integrierten Memory-Funktion bleibt zudem die zuletzt gewählte Einstellung auch dann einprogrammiert, wenn das Licht längerfristig ausgeschaltet wird.

Produkt Daten

Allgemeine Informationen		Restlichtstrom am Ende der Nennlebensdauer (Nom.)	
Socket	E27		70 %
Nennlebensdauer	15.000 Stunde(n)	Flackerwert (PstLM) – Flackerwert gemäß EN 61000-3-3	0,9
Schaltzyklus	20.000	Messung der Sichtbarkeit des Stroboskopeffekts (SVM)	0,4
Nennlebensdauer (Std.)	15.000 Stunde(n)	Photobiologische Sicherheit gemäß EN 62471	RG0
Beleuchtungstechnologie	LED	Betrieb und Elektrik	
Referenz für Lichtstrommessung	Sphere	Netzfrequenz	50 to 60 Hz
Lichttechnische Daten		Eingangsfrequenz	50 bis 60 Hz
Farbcode	827/825/822 [CCT of 2700K/2500K/2200K]	Systemleistung	1,6 3 7,5 W
Farbcode	827/825/822 [CCT of 2700K/2500K/2200K]	Lampenstrom (Nom)	43 mA
Lichtfarbe	Warm/Extrawarm/Sehr warm	Startzeit (Nom)	0,5 s
Nennlichtausbeute (Nom)	107,00 lm/W	Aufwärmzeit bis 60 % Licht	0,5 s
Ähnlichste Farbtemperatur (Nom)	2700 2500 2200 K	Leistungsfaktor (Bruchteil)	0,5
Farbkonsistenz	<6	Spannung (Nom)	220-240 V
Farbwiedergabeindex (CRI)	80		

SceneSwitch Glühlampenform

Temperatur

Gehäusetemperatur (Nom)	65 °C
-------------------------	-------

Lichtregelung und Dimmen

Dimmbar	Nein
---------	------

Mechanik und Gehäuse

Kolbenausführung	Matt
Kolbenmaterial	Glas
Kolbenform	A60

Genehmigung und Anwendung

Energieeffizienzklasse	F
Energieverbrauch kWh/1.000 Std.	8 kWh
EPREL Registrierungsnummer	739282
EU RoHS-konform	Ja
EyeComfort	Ja
LED-Innovationen	EyeComfort


Anwendungsbedingungen

ist eine Verwendung in geschlossenen Leuchten möglich

Produktdaten



Bestell-Produktname	LEDClassic SSW 60W A60 E27 WW FRND 1SRT4
Gesamtbezeichnung des Produkts	LEDClassic SSW 60W A60 E27 WW FRND 1SRT4
Gesamt-Produktcode	871951426396300
Bestellcode	26396300
Material-Nr. (12NC)	929002445558
Anzahl pro Verpackung	1
Nettogewicht (Einzelteil)	0,034 kg
EAN/UPC – Produkt/Kiste	8719514263963
Zähler – Pakete pro Außenkarton	4
EAN Umverpackung	8719514263970

Abmessungsskizzen



Product	D	C
LEDClassic SSW 60W A60 E27 WW FRND 1SRT4	60 mm	104 mm

Photometrische Daten




Light Distribution Diagram - LEDClassic SSW 60W A60 E27 WW FRND 1SRT4

General uniform lighting - LEDClassic SSW 60W A60 E27 WW FRND 1SRT4

SceneSwitch Glühlampenform

Photometrische Daten



Spectral Power Distribution Colour - LEDClassic SSW 60W A60 E27 WW
FRND 1SRT4

Lebensdauer



Life Expectancy Diagram



Lumen Maintenance Diagram - LEDClassic SSW 60W A60 E27 WW FRND
1SRT4

