

Lampes CorePro LEDbulb filament forme classique

LED classic 25W ST64 E27 pink D SRT4

Avec leur design classique aux accents vintage, les ampoules LED à filament classiques combinent les formes familières des lampes incandescentes classiques et les avantages la technologie LED : longue durée de vie et jusqu'à 90% d'économies d'énergie.

Données du produit

Informations générales	
Culot	E27 [E27]
Durée de vie nominale	15 000 h
Nombre de cycles d'allumage	20 000
Durée de vie nominale (heures)	15 000 h
Type de lampe	LED
Conforme à RoHS	Oui
Données techniques de l'éclairage	
Code couleur	818 [CCT of 1800K]
Code couleur	818 [CCT of 1800K]
Flux lumineux	250 lm
Désignation de la couleur	1800
Température de couleur corrélée (nom.)	1800 K
Efficacité lumineuse (nominale)	55,00 lm/W
Cohérence des couleurs	<6
Indice de rendu de couleur (IRC)	80
LLMF à la fin de la durée de vie nominale (nom.)	70 %

Valeur de scintillement (PstLM)	1
Valeur d'effet stroboscopique (SVM)	0,4
Sécurité photobiologique selon EN 62471	RG1

Fonctionnement et électricité	
Fréquence linéaire	50 to 60 Hz
Fréquence d'entrée	50 à 60 Hz
Consommation électrique	4,5 W
Courant lampe (nom.)	26 mA
Puissance équivalente	25 W
Heure de démarrage (nom.)	0,5 s
Temps de chauffe à 60 %	0,5 s
Facteur de puissance (fraction)	0,5
Tension (nom.)	220-240 V


Température	
Température maximale du produit (nom.)	40 °C

Lampes CorePro LEDbulb filament forme classique

Commandes et gradation	
Variation de l'intensité lumineuse	Oui
Mécanique et boîtier	
Finition ampoule	Rose
Forme de la lampe	ST19
Approbation et application	
Consommation d'énergie kWh/1 000 h	5 kWh
EyeComfort	Oui
Données du produit	
Nom du produit de la commande	LED classic 25W ST64 E27 pink D SRT4



Nom de produit complet	LED classic 25W ST64 E27 pink D SRT4
Code EOC	871951426953800
Code de commande	26953800
Code 12NC	929002453701
Quantité par pack	1
Code EAN – Produit/Boîte	8719514269538
Conditionnement par carton	4
Codes EAN/UPC – Boîte	8719514269545

Schéma dimensionnel



Product	D	C
LED classic 25W ST64 E27 pink D SRT4	64 mm	140 mm

Données photométriques




Light Distribution Diagram - LED classic 25W ST64 E27 pink D SRT4

General uniform lighting - LED classic 25W ST64 E27 pink D SRT4

Lampes CorePro LEDbulb filament forme classique

Données photométriques



Spectral Power Distribution Colour - LED classic 25W ST64 E27 pink D SRT4

Durée de vie



Life Expectancy Diagram - LED classic 25W ST64 E27 pink D SRT4



Lumen Maintenance Diagram - LED classic 25W ST64 E27 pink D SRT4

