



# LED-Lampen mit klassischem Glühfaden

## LED classic 25W G93 E27 pink D 1PF/4

Die Classic LED-Lampen zeichnen sich durch ihr klassisches Aussehen aus, strahlen ein dekoratives, warmweißes Licht ab und ermöglichen dabei Energieeinsparungen von bis zu 90%.

### Hinweise

- Nicht für Gleichspannung und/ oder elektronische Schalter geeignet
- Nicht für Treppenhausautomaten/ Bewegungsmelder geeignet
- Schutzart IP44 (Spritzwassergeschützt): Geeignet für den Einsatz im Außenbereich (bitte beachten Sie, dass Leuchten oder Fassungen von Lichtketten der nötigen Schutzart entsprechen). Ausgenommen sind alle Classic LEDbulbs, bei denen ein Plastikring als Verbindung zwischen Sockel und Glaskolben verbaut ist.
- Geprüfte und geeignete Dimmerempfehlungen finden Sie unter [www.philips.de/master-led-lampen](http://www.philips.de/master-led-lampen)

### Produkt Daten

Allgemeine Informationen		Farbcode	
Sockel	E27 [E27]		818 [CCT of 1800K]
Nennlebensdauer	15.000 Stunde(n)	Lichtstrom	250 lm
Schaltzyklus	20.000	Lichtfarbe	1800
Nennlebensdauer (Std.)	15.000 Stunde(n)	Ähnlichste Farbtemperatur (Nom)	1800 K
Beleuchtungstechnologie	LED	Nennlichtausbeute (nom.)	55,00 lm/W
EU RoHS-konform	Ja	Farbkonsistenz	<6
		Farbwiedergabeindex (CRI)	80
		Restlichtstrom am Ende der Nennlebensdauer (Nom.)	70 %
		Flackerwert (PstLM)	1

# LED-Lampen mit klassischem Glühfaden


Stroboskopeffektwert (SVM)	0,4
Photobiologische Sicherheit gemäß EN 62471	RG1
<b>Betrieb und Elektrik</b>	
Netzfrequenz	50 to 60 Hz
Eingangsfrequenz	50 bis 60 Hz
Energieverbrauch	4,5 W
Lampenstrom (Nom)	26 mA
Äquivalente Leistung	25 W
Startzeit (Nom)	0,5 s
Aufwärmzeit bis 60 % Licht	0,5 s
Leistungsfaktor (Bruchteil)	0,5
Spannung (Nom)	220-240 V
<b>Temperatur</b>	
Gehäusetemperatur (Nom)	40 °C
<b>Lichtregelung und Dimmen</b>	
Dimmbar	Ja

<b>Mechanik und Gehäuse</b>	
Kolbenausführung	Rosa
Kolbenform	G93 [G 93 mm]
<b>Genehmigung und Anwendung</b>	
Energieverbrauch kWh/1.000 Std.	5 kWh
EyeComfort	Ja
<b>Produktdaten</b>	
Bestell-Produktname	LED classic 25W G93 E27 pink D 1PF/4
Gesamtbezeichnung des Produkts	LED classic 25W G93 E27 pink D 1PF/4
Gesamt-Produktcode	871951426955200
Bestellcode	26955200
Material-Nr. (12NC)	929002453801
Anzahl pro Verpackung	1
EAN/UPC – Produkt/Kiste	8719514269552
Zähler – Pakete pro Außenkarton	4
EAN Umverpackung	8719514269569

## Abmessungsskizzen

Product	D	C
LED classic 25W G93 E27 pink D 1PF/4	95 mm	140 mm

## Photometrische Daten



© 2023 Osram GmbH. Alle Rechte vorbehalten. Seite 1/1

Spectral Power Distribution Colour – LED classic 25W G93 E27 pink D 1PF/4


General uniform lighting – LED classic 25W G93 E27 pink D 1PF/4

# LED-Lampen mit klassischem Glühfaden

## Photometrische Daten

Light Distribution Diagram - LED classic 25W G93 E27 pink D 1PF/4

## Lebensdauer



Life Expectancy Diagram - LED classic 25W G93 E27 pink D 1PF/4

Lumen Maintenance Diagram - LED classic 25W G93 E27 pink D 1PF/4

