

Classic filament LEDbulbs

LED classic 25W G93 E27 pink D 1PF/4

Με κλασική παραδοσιακή σχεδίαση, οι κλασικοί λαμπτήρες νήματος LEDbulb συνδυάζουν τα οικεία σχήματα των λαμπτήρων πυράκτωσης με τα οφέλη της τεχνολογίας LED μεγάλης διάρκειας ζωής. Προσφέρουν όμορφο, διακοσμητικό, θερμό λευκό φως ενώ εξοικονομούν περίπου 90% σε ενεργειακό κόστος συγκριτικά με τους παραδοσιακούς λαμπτήρες φωτισμού.

δεδομένα Προϊόντων

Γενικές πληροφορίες	
Βάση-κάλυμμα	E27 [E27]
Ονομαστική διάρκεια ζωής	15.000 h
Κύκλος λειτουργίας	20.000
Ονομαστική διάρκεια ζωής (ώρες)	15.000 h
Lighting Technology	LED
Συμβατότητα με την οδηγία RoHS της ΕΕ	Ναι
Τεχνικά χαρακτηριστικά φωτισμού	
Κωδικός χρώματος	818 [CCT of 1800K]
Κωδικός χρώματος	818 [CCT of 1800K]
Φωτεινή ροή	250 lm
Ανάθεση χρωμάτων	1800
Συσχετισμένη θερμοκρασία χρώματος - CCT (ονομαστική)	1800 K
Απόδοση φωτεινότητας (ονομαστική) (ονομ.)	55,00 lm/W
Συνάφεια χρωμάτων	<6
Δείκτης χρωματικής απόδοσης (CRI)	80
LLMF στο τέλος της ονομαστικής διάρκειας ζωής (ονομ.)	70 %

Τιμή τρεμοπαίγματος (PstLM)	1
Στροβοσκοπικό εφέ	0,4
Photobiological safety according to EN 62471	RG1
Χαρακτηριστικά ηλεκτρικής λειτουργίας	
Line Frequency	50 to 60 Hz
Συχνότητα εισόδου	50 έως 60 Hz
Κατανάλωση ενέργειας	4,5 W
Ένταση ρεύματος λαμπτήρα (ονομ.)	26 mA
Αντίστοιχη ισχύς	25 W
Χρόνος έναρξης (ονομ.)	0,5 s
Χρόνος προθέρμανσης στο 60% φωτισμού	0,5 s
Συντελεστής ισχύος (Κλάσμα)	0,5
Τάση (ονομ.)	220-240 V
Θερμοκρασία	
Μέγιστη θερμ. περιβλήματος λειτουργίας (ονομ.)	40 °C

Classic filament LEDbulbs

Συστήματα ελέγχου και ρύθμιση της έντασης

Με ρύθμιση έντασης	Ναι
--------------------	-----

Μηχανικά εξαρτήματα και Περιβλήμα

Φινίρισμα λαμπτήρα	Ροζ
Σχήμα λαμπτήρα	G93 [G 93 mm]

Έγκριση και Εφαρμογή


Κατανάλωση ενέργειας kWh/1000 ώρες	5 kWh
EyeComfort	Ναι

Στοιχεία προϊόντος

Όνομα παραγγελίας προϊόντος	LED classic 25W G93 E27 pink D 1PF/4
-----------------------------	---



Πλήρες όνομα προϊόντος	LED classic 25W G93 E27 pink D 1PF/4
Full EOC	871951426955200
Κωδικός παραγγελίας	26955200
Αρ. υλικού (12NC)	929002453801
Αριθμητής - Ποσότητα ανά συσκευασία	1
EAN/UPC - Προϊόν/Θήκη	8719514269552
Αριθμητής SAP - Πακέτα ανά εξωτερικό κουτί	4
EAN/UPC - Κιβώπο	8719514269569

Σχεδιάγραμμα διαστάσεων



Product	D	C
LED classic 25W G93 E27 pink D 1PF/4	95 mm	140 mm

Φωτομετρικά δεδομένα




Spectral Power Distribution Colour - LED classic 25W G93 E27 pink D 1PF/4

General uniform lighting - LED classic 25W G93 E27 pink D 1PF/4

Classic filament LEDbulbs

Φωτομετρικά δεδομένα



Light Distribution Diagram - LED classic 25W G93 E27 pink D 1PF/4

Διάρκεια ζωής



Life Expectancy Diagram - LED classic 25W G93 E27 pink D 1PF/4



Lumen Maintenance Diagram - LED classic 25W G93 E27 pink D 1PF/4

