



LED-Lampen mit klassischem Glühfaden

LED classic 25W ST64 E27 gradient D SRT

Die Classic LED-Lampen zeichnen sich durch ihr klassisches Aussehen aus, strahlen ein dekoratives, warmweißes Licht ab und ermöglichen dabei Energieeinsparungen von bis zu 90%.

Hinweise

- Nicht für Gleichspannung und/ oder elektronische Schalter geeignet
- Nicht für Treppenhausautomaten/ Bewegungsmelder geeignet

Produkt Daten


Allgemeine Informationen		Farbkonsistenz	
Sockel	E27 [E27]	Farbwiedergabeindex (CRI)	80
Nennlebensdauer	15'000 Stunde(n)	Restlichtstrom am Ende der Nennlebensdauer (Nom.)	70 %
Schaltzyklus	20'000	Flackerwert (PstLM)	1
Nennlebensdauer (Std.)	15'000 Stunde(n)	Stroboskopeffektwert (SVM)	0.4
Beleuchtungstechnologie	LED	Photobiologische Sicherheit gemäß EN 62471	RG1
EU RoHS-konform	Ja		
Lichttechnische Daten		Betrieb und Elektrik	
Farbcode	818 [CCT of 1800K]	Netzfrequenz	50 to 60 Hz
Farbcode	818 [CCT of 1800K]	Eingangsfrequenz	50 bis 60 Hz
Lichtstrom	250 lm	Energieverbrauch	4.5 W
Lichtfarbe	1800	Lampenstrom (Nom)	26 mA
Ähnlichste Farbtemperatur (Nom)	1800 K	Äquivalente Leistung	25 W
Nennlichtausbeute (nom.)	55.00 lm/W	Startzeit (Nom)	0.5 s

LED-Lampen mit klassischem Glühfaden

Aufwärmzeit bis 60 % Licht	0.5 s
Leistungsfaktor (Bruchteil)	0.5
Spannung (Nom)	220-240 V
Temperatur	
Gehäusetemperatur (Nom)	40 °C
Lichtregelung und Dimmen	
Dimmbar	Ja
Mechanik und Gehäuse	
Kolbenausführung	Bernsteinfarbener Farbverlauf
Kolbenform	ST19
Genehmigung und Anwendung	
Energieverbrauch kWh/1.000 Std.	5 kWh



EyeComfort	Ja
Produktdaten	
Bestell-Produktname	LED classic 25W ST64 E27 gradient D SRT
Gesamtbezeichnung des Produkts	LED classic 25W ST64 E27 gradient D SRT
Gesamt-Produktcode	871951426959000
Bestellcode	26959000
Material-Nr. (12NC)	929002454001
Anzahl pro Verpackung	1
EAN/UPC – Produkt/Kiste	8719514269590
Zähler - Pakete pro Außenkarton	4
EAN Umverpackung	8719514269606

Abmessungsskizzen



Product	D	C
LED classic 25W ST64 E27 gradient D SRT	64 mm	140 mm

Photometrische Daten




Spectral Power Distribution Colour - LED classic 25W ST64 E27 gradient D SRT

Light Distribution Diagram - LED classic 25W ST64 E27 gradient D SRT

LED-Lampen mit klassischem Glühfaden

Photometrische Daten



© Philips Lighting B.V. 2023

General uniform lighting - LED classic 25W ST64 E27 gradient D SRT

Lebensdauer



Life Expectancy Diagram - LED classic 25W ST64 E27 gradient D SRT



Lumen Maintenance Diagram - LED classic 25W ST64 E27 gradient D SRT

