



Lampes CorePro LEDbulb filament forme classique

LED classic 25W ST64 E27 gradient D SRT

Arborant un design légendaire, les ampoules Classic LED à filament conjuguent la forme bien connue des ampoules à incandescence et les avantages de la technologie LED durable. Elles procurent une jolie lumière décorative de couleur blanc chaud, tout en permettant d'économiser près de 90% en frais énergétiques par rapport aux ampoules traditionnelles.

Données du produit

Informations générales	
Culot	E27
Durée de vie nominale	15.000 h
Nombre de cycles d'allumage	20.000
Durée de vie nominale (heures)	15.000 h
Type de lampe	LED
Données techniques de l'éclairage	
Code couleur	818 [CCT of 1800K]
Code couleur	818 [CCT of 1800K]
Flux lumineux	250 lm
Désignation de la couleur	1800
Efficacité lumineuse (nominale)	55,00 lm/W
Température de couleur corrélée (nom.)	1800 K
Cohérence des couleurs	<6
Indice de rendu de couleur (IRC)	80
LLMF à la fin de la durée de vie nominale (nom.)	70 %

Valeur de scintillement (PstLM)	1
Valeur d'effet stroboscopique (SVM)	0,4
Sécurité photobiologique selon EN 62471	RG1
Fonctionnement et électricité	
Fréquence linéaire	50 to 60 Hz
Fréquence d'entrée	50 à 60 Hz
Consommation électrique	4,5 W
Courant lampe (nom.)	26 mA
Puissance équivalente	25 W
Heure de démarrage (nom.)	0,5 s
Temps de chauffe à 60 %	0,5 s
Facteur de puissance (fraction)	0,5
Tension (nom.)	220-240 V

Lampes CorePro LEDbulb filament forme classique

Température

Température maximale du produit (nom.) 40 °C

Commandes et gradation

Variation de l'intensité lumineuse Oui

Mécanique et boîtier

Finition ampoule Dégradé ambre

Matériaux des lampes Verre

Forme de la lampe ST19

Approbation et application

Consommation d'énergie kWh/1 000 h 5 kWh

Conforme à RoHS Oui

EyeComfort Oui

Innovations LED EyeComfort

Conditions d'application

peut-il être utilisé dans des luminaires fermés ? No

Données du produit

Nom du produit de la commande LED classic 25W ST64 E27 gradient D SRT

Nom de produit complet LED classic 25W ST64 E27 gradient D SRT

Code EOC 871951426959000

Code de commande 8719514269590

Code 12NC 929002454001

Numérateur - Quantité par kit 1


Poids net (pièce) 0,042 kg

Code EAN - Produit/Boîte 8719514269590

Conditionnement par carton 4


Codes EAN/UPC - Boîte 8719514269606

Schéma dimensionnel




Product	D	C
LED classic 25W ST64 E27 gradient D SRT	64 mm	140 mm

Données photométriques




Spectral Power Distribution Colour - LED classic 25W ST64 E27 gradient D SRT



Light Distribution Diagram - LED classic 25W ST64 E27 gradient D SRT

Lampes CorePro LEDbulb filament forme classique

Données photométriques



General uniform lighting - LED classic 25W ST64 E27 gradient D SRT

Durée de vie



Life Expectancy Diagram



Lumen Maintenance Diagram - LED classic 25W ST64 E27 gradient D SRT

