

# Lampes CorePro LEDbulb filament forme classique

## LED classic 25W ST64 E27 gradient D SRT

Avec leur design classique aux accents vintage, les ampoules LED à filament classiques combinent les formes familières des lampes incandescentes classiques et les avantages la technologie LED : longue durée de vie et jusqu'à 90% d'économies d'énergie.

### Données du produit

Informations générales	
Culot	E27 [E27]
Durée de vie nominale	15'000 h
Nombre de cycles d'allumage	20'000
Durée de vie nominale (heures)	15'000 h
Type de lampe	LED
Conforme à RoHS	Oui
Données techniques de l'éclairage	
Code couleur	818 [CCT of 1800K]
Code couleur	818 [CCT of 1800K]
Flux lumineux	250 lm
Désignation de la couleur	1800
Température de couleur corrélée (nom.)	1800 K
Efficacité lumineuse (nominale)	55.00 lm/W
Cohérence des couleurs	<6
Indice de rendu de couleur (IRC)	80
LLMF à la fin de la durée de vie nominale (nom.)	70 %

Valeur de scintillement (PstLM)	1
Valeur d'effet stroboscopique (SVM)	0.4
Sécurité photobiologique selon EN 62471	RG1

Fonctionnement et électricité	
Fréquence linéaire	50 to 60 Hz
Fréquence d'entrée	50 à 60 Hz
Consommation électrique	4.5 W
Courant lampe (nom.)	26 mA
Puissance équivalente	25 W
Heure de démarrage (nom.)	0.5 s
Temps de chauffe à 60 %	0.5 s
Facteur de puissance (fraction)	0.5
Tension (nom.)	220-240 V

Température	
Température maximale du produit (nom.)	40 °C

# Lampes CorePro LEDbulb filament forme classique

## Commandes et gradation

Variation de l'intensité lumineuse	Oui
------------------------------------	-----

## Mécanique et boîtier

Finition ampoule	Dégradé ambre
Forme de la lampe	ST19

## Approbation et application


Consommation d'énergie kWh/1 000 h	5 kWh
EyeComfort	Oui

## Données du produit

Nom du produit de la commande	LED classic 25W ST64 E27 gradient D SRT
-------------------------------	---


Nom de produit complet	LED classic 25W ST64 E27 gradient D SRT
Code EOC	871951426959000
Code de commande	26959000
Code 12NC	929002454001
Quantité par pack	1
Code EAN – Produit/Boîte	8719514269590
Conditionnement par carton	4
Codes EAN/UPC – Boîte	8719514269606

## Schéma dimensionnel




Product	D	C
LED classic 25W ST64 E27 gradient D SRT	64 mm	140 mm

## Données photométriques




Spectral Power Distribution Colour - LED classic 25W ST64 E27 gradient D SRT



Light Distribution Diagram - LED classic 25W ST64 E27 gradient D SRT

# Lampes CorePro LEDbulb filament forme classique

## Données photométriques




General uniform lighting - LED classic 25W ST64 E27 gradient D SRT

## Durée de vie



Life Expectancy Diagram - LED classic 25W ST64 E27 gradient D SRT



Lumen Maintenance Diagram - LED classic 25W ST64 E27 gradient D SRT

