

Lampes CorePro LEDbulb filament forme classique

LED classic 25W ST64 E27 gradient D SRT

Avec leur design classique aux accents vintage, les ampoules LED à filament classiques combinent les formes familières des lampes incandescentes classiques et les avantages la technologie LED : longue durée de vie et jusqu'à 90% d'économies d'énergie.

Données du produit

Informations générales	
Culot	E27
Durée de vie nominale	15 000 h
Nombre de cycles d'allumage	20 000
Durée de vie nominale (heures)	15 000 h
Type de lampe	LED
Données techniques de l'éclairage	
Code couleur	818 [CCT of 1800K]
Code couleur	818 [CCT of 1800K]
Flux lumineux	250 lm
Efficacité lumineuse (nominale)	55,00 lm/W
Désignation de la couleur	1800
Température de couleur corrélée (nom.)	1800 K
Cohérence des couleurs	<6
Indice de rendu de couleur (IRC)	80
LLMF à la fin de la durée de vie nominale (nom.)	70 %
Valeur de scintillement (PstLM)	1

Valeur d'effet stroboscopique (SVM)	0,4
Sécurité photobiologique selon EN 62471	RG1
Fonctionnement et électricité	
Fréquence linéaire	50 to 60 Hz
Fréquence d'entrée	50 à 60 Hz
Consommation électrique	4,5 W
Courant lampe (nom.)	26 mA
Puissance équivalente	25 W
Heure de démarrage (nom.)	0,5 s
Temps de chauffe à 60 %	0,5 s
Facteur de puissance (fraction)	0,5
Tension (nom.)	220-240 V
Température	
Température maximale du produit (nom.)	40 °C

Lampes CorePro LEDbulb filament forme classique

Commandes et gradation

Variation de l'intensité lumineuse	Oui
------------------------------------	-----

Mécanique et boîtier

Finition ampoule	Dégradé ambre
Matériaux des lampes	Verre
Forme de la lampe	ST19

Approbation et application

Consommation d'énergie kWh/1 000 h	5 kWh
Conforme à RoHS	Oui
EyeComfort	Oui
Innovations LED	EyeComfort


Conditions d'application

peut-il être utilisé dans des luminaires fermés ?	No
---	----

Données du produit



Nom du produit de la commande	LED classic 25W ST64 E27 gradient D SRT
Nom de produit complet	LED classic 25W ST64 E27 gradient D SRT
Code EOC	871951426959000
Code de commande	26959000
Code 12NC	929002454001
Numérateur - Quantité par kit	1
Poids net (pièce)	0,042 kg
Code EAN - Produit/Boîte	8719514269590
Conditionnement par carton	4
Codes EAN/UPC - Boîte	8719514269606

Schéma dimensionnel



Product	D	C
LED classic 25W ST64 E27 gradient D SRT	64 mm	140 mm

Données photométriques




Spectral Power Distribution Colour - LED classic 25W ST64 E27 gradient D SRT

Light Distribution Diagram - LED classic 25W ST64 E27 gradient D SRT

Lampes CorePro LEDbulb filament forme classique

Données photométriques



General uniform lighting - LED classic 25W ST64 E27 gradient D SRT

Durée de vie



Life Expectancy Diagram



Lumen Maintenance Diagram - LED classic 25W ST64 E27 gradient D SRT

