



CorePro LEDlinear MV



CorePro R7S 118mm 7.2-60W 830

Philips CorePro LED R7S is een vervangende retrofit-lamp voor traditionele dubbelkneps lineaire R7S-lampen. De 'geheel rondom licht'-bundel levert licht op dezelfde wijze zoals een halogeenlamp dat doet. Bij gebruik van een dimbare armatuur creëert u met de functie "diep dimmen" een gezellige sfeer.

Product gegevens

| Algemene informatie | |
|--------------------------------|-----------|
| Lampvoet | R7s |
| Nominale levensduur | 15.000 hr |
| Schakelcyclus | 8.000 |
| Lamptype | LED |
| Meetreferentie van lichtstroom | Sphere |

| Gegevens lichttechniek | |
|--|--------------------|
| Kleurcode | 830 [CCT of 3000K] |
| Lichtstroom | 810 lm |
| Kleuraanduiding | Wit (WH) |
| Gecorreleerde kleurtemperatuur (nom.) | 3000 K |
| Lichtrendement (gespec.) (nom.) | 112,00 lm/W |
| Kleurconsistentie | <6 |
| Kleurweergave-index (CRI) | 80 |
| LLMF bij einde nominale levensduur (nom.) | 70 % |
| Photobiological safety according to EN 62471 | RGO |

| Bedrijfs- en elektrische gegevens | |
|-----------------------------------|--------------|
| Ingangsfrequentie | 50 to 60 Hz |
| Ingangsfrequentie | 50 tot 60 Hz |
| Energieverbruik | 7,2 W |
| Lampstroom (nom.) | 40 mA |

| | |
|--------------------------|-----------|
| Overeenkomstig vermogen | 60 W |
| Opstarttijd (nom.) | 0,5 s |
| Opwarmtijd tot 60% licht | 0.5 s |
| Arbeidsfactor | 0.5 |
| Spanning (nom.) | 220-240 V |

| Operationele temperatuur | |
|-----------------------------|--------|
| T-behuizing maximaal (nom.) | 110 °C |

| Dimbaarheid en regelsystemen | |
|------------------------------|-----|
| Dimbaar | Nee |

| Eigenschappen behuizing en afmetingen | |
|---------------------------------------|----------|
| Lampafwerking | Helder |
| Lampvorm | Linear |
| Nettogewicht (per stuk) | 0,016 kg |

| Keurmerken en classificaties | |
|---------------------------------|--------|
| Energie-efficiëntieklasse | E |
| Geschikt voor accentverlichting | Nee |
| Energieverbruik kWh/1.000 uur | 8 kWh |
| EPREL-registratienummer | 624213 |
| CE-markering | Ja |

CorePro LEDlinear MV

| | |
|-------------------------------|-----|
| Conform EU RoHS-richtlijn | Ja |
| EyeComfort | Ja |
| Flikkerwaarde (PstLM) | 1 |
| Stroboscoopeffectwaarde (SVM) | 0,4 |

Toepassingsomstandigheden


| | |
|---|----|
| kan dit worden gebruikt in gesloten armaturen | No |
|---|----|

Productgegevens

| | |
|-----------------------------|-------------------------------|
| Productnaam voor bestelling | CorePro R7S 118mm 7.2-60W 830 |
| Volledige productnaam | CorePro R7S 118mm 7.2-60W 830 |


| | |
|----------------------------------|-----------------|
| Full EOC | 871951430397300 |
| Bestelcode | 8719514303973 |
| Materiaalnr. (12NC) | 929002495002 |
| Lokale code | 30397300 |
| Numerator - Aantal per pak | 1 |
| EAN/UPC - product/behuizing | 8719514303973 |
| Numerator - Dozen per buitendoos | 10 |
| EAN/UPC - Case | 8719514303980 |

Maatschets




| Product | D | C |
|-------------------------------|-------|--------|
| CorePro R7S 118mm 7.2-60W 830 | 15 mm | 118 mm |

Fotometrische gegevens




Light Distribution Diagram - CorePro R7S 118mm 7.2-60W 830



Spectral Power Distribution Colour - CorePro R7S 118mm 7.2-60W 830

CorePro LEDlinear MV

Fotometrische gegevens



General uniform lighting - CorePro R75 118mm 7.2-60W 830

Levensduur



Life Expectancy Diagram

Lumen Maintenance Diagram - CorePro R75 118mm 7.2-60W 830

