



CorePro LEDlinear MV



CorePro R7S 118mm 7.2-60W 830

CorePro R7S ersätter traditionella linjära R7S-ljuskällor med dubbla ändrar. Utformningen sprider ljuset åt alla håll precis som en halogenlampa. Du kan välja mellan dimbara produkter med djup ljusreglering som ger mysigt stämningsljus vid användning av dimbara armaturer.

Produktdata

Allmän information	
Socket	R7s
Nominell livslängd	15 000 h
Driftcykel	8 000
Lighting Technology	LED
Mätreferens för ljusflöde	Sphere
Ljusteknik	
Färgkod	830 [CCT of 3000K]
Ljusflöde	810 lm
Färgbeteckning	Vit (WH)
Korrelerad färgtemperatur (Nom)	3000 K
Ljusutbyte (märkvärde) (nom)	112,00 lm/W
Färgbeständighet	<6
Färgåtergivningsindex	80
LLMF vid slutet av nominell livslängd (nom)	70 %
Photobiological safety according to EN 62471	RGO
Drift och elektricitet	
Line Frequency	50 to 60 Hz
Ingångsfrekvens	50-60 Hz
Effektförbrukning	7,2 W
Lampström (nom)	40 mA

Motsvarande effekt	60 W
Tändningstid (nom)	0,5 s
Uppvärmningstid till 60 % ljus	0,5 s
Effektfaktor (fraktion)	0,5
Spänning (nom)	220-240 V
Temperatur	
T-Case max. (nom)	110 °C
Styrenheter och dimring	
Dimbar	Nej
Mekanik och armaturhus	
Ljuskällans ytbehandling	Klar
Lampform	Linjär
Nettovikt (styck)	0,016 kg
Användning och godkännande	
Energieffektivitetsklass	E
Lämplig för accentbelysning	Nej
Energiförbrukning kWh/1 000 tim	8 kWh
EPREL-registreringsnummer	624213
CE-märkning	Ja

CorePro LEDlinear MV

EU RoHS-kompatibel	Ja
EyeComfort	Ja
Flimmervärde (PstLM)	1
Stroboskopisk effekt	0,4

Användningsförhållanden


kan den användas i slutna armaturer	No
-------------------------------------	----

Produktdata

Beställningsproduktnamn	CorePro R7S 118mm 7.2-60W 830
Fullständigt produktnamn	CorePro R7S 118mm 7.2-60W 830


Full EOC	871951430397300
Beskrivning av lokal kod	8296638
Beställningsnummer	929002495002
Materialnummer (12NC)	929002495002
Lokal kod	8296638
Räknare - antal per förpackning	1
EAN/UPC - Produkt/fodral	8719514303973
Räknare - antal förpackningar per kartong	10
EAN/UPC - Hölje	8719514303980

Måttskiss




Product	D	C
CorePro R7S 118mm 7.2-60W 830	15 mm	118 mm

Fotometriska data




Light Distribution Diagram - CorePro R7S 118mm 7.2-60W 830



Spectral Power Distribution Colour - CorePro R7S 118mm 7.2-60W 830

CorePro LEDlinear MV

Fotometriska data



General uniform lighting - CorePro R75 118mm 7.2-60W 830

Livslängd



Life Expectancy Diagram



Lumen Maintenance Diagram - CorePro R75 118mm 7.2-60W 830

