



CorePro LED lineales R7S



CorePro LED linear R7S 118mm 7.2-60W 840

Lámpara LED que reemplaza a la lámpara. halógena lineal de doble terminal. Bajo consumo de energía. Larga duración en comparación con las lámparas. halógenas. La solución perfecta para adaptación de luminarias decorativas en aplicaciones comerciales y de hostelería

Datos del producto

Información general	
Base del casquillo	R7s
Vida útil nominal	15.000 hora(s)
Ciclo de encendido/apagado	8.000
Lighting Technology	LED
Referencia de medición de flujo	Sphere

Datos técnicos de la luz	
Código de color	840 [CCT of 4000K]
Flujo luminoso	850 lm
Designación de color	Blanco frío (CW)
Temperatura de color correlacionada (nom.)	4000 K
Eficacia lumínica (nominal) (nom.)	118,00 lm/W
Consistencia del color	<6
Índice de reproducción cromática (IRC)	80
LLMF al fin de vida útil nominal (nom.)	70 %
Photobiological safety according to EN 62471	RG0

Operativos y eléctricos	
Line Frequency	50 to 60 Hz

Frecuencia de entrada	50 a 60 Hz
Consumo de energía	7,2 W
Corriente de lámpara (nom.)	40 mA
Equivalente de potencia	60 W
Hora de inicio (nom.)	0,5 s
Tiempo de encendido hasta alcanzar el 60 % de luz	0,5 s
Factor de potencia (fracción)	0,5
Voltaje (nom.)	220-240 V

Temperatura	
Temperatura máxima (nom.)	110 °C

Controles y regulación	
Regulable	No

Mecánicos y de carcasa	
Acabado de la bombilla	Transparente
Forma de la bombilla	Lineal
Peso neto (pieza)	0,016 kg

CorePro LED lineales R7S

Aprobación y aplicación

Clase de eficiencia energética	E
Apto para la iluminación de acento	No
Consumo energético kWh/1000 h	8 kWh
Número de registro EPREL	624211
Marca CE	Sí
Conforme con EU RoHS	Sí
EyeComfort	Sí
Valor de parpadeo (PstLM)	1
Valor de efecto estroboscópico (SVM)	0,4


Condiciones de aplicación

se puede utilizar en luminarias cerradas	No
--	----

Datos de producto



Nombre de producto del pedido	CorePro R7S 118mm 7.2-60W 840
Nombre completo del producto	CorePro LED linear R7S 118mm 7.2-60W 840
Full EOC	871951430399700
Código de pedido	30399700
Código 12NC	929002495102
Cantidad por paquete	1
EAN/UPC - Producto/Caja	8719514303997
Numerador SAP - Paquetes por caja exterior	10
Embalaje con código EAN/UPC	8719514304000

Plano de dimensiones



Product	D	C
CorePro R7S 118mm 7.2-60W 840	15 mm	118 mm

Datos fotométricos




Spectral Power Distribution Colour - CorePro R7S 118mm 7.2-60W 840

General uniform lighting - CorePro R7S 118mm 7.2-60W 840

CorePro LED lineales R7S

Datos fotométricos



Light Distribution Diagram - CorePro R7S 118mm 7.2-60W 840

Vida útil



Life Expectancy Diagram



Lumen Maintenance Diagram - CorePro R7S 118mm 7.2-60W 840

