



# CorePro LEDspot MV

## ESS LEDspot 6W 640lm E14 R50 840

CorePro LEDspots ідеально пасують для точкового освітлення та забезпечують тепле світло, подібне до галогенового. Ці світлодіодні точкові світильники GU10 сумісні з більшістю існуючих пристроїв зі світлодіодною основою GU10 і призначені для модернізації галогенових ламп або ламп розжарювання. CorePro LEDspots забезпечують значне енергозбереження та мінімізують витрати на обслуговування.

### Дані про продукцію

Загальна інформація	
Розташування виводів	E14
Номінальний термін служби	15 000 година (-н)
Цикл вмикання/вимикання	50 000
Розрахований термін служби (годин)	15 000 година (-н)
Технології освітлення	LED
Світлотехнічні	
Код кольору	840 [CCT of 4000K]
Код кольору	840 [CCT of 4000K]
Кут променя (ном.)	120 °
Світловий потік	640 lm
Позначення кольору	Холодний білий (CW)
Світловіддача (номінальна) (ном.)	106,00 lm/W
Корельована колірна температура (ном.)	4000 K
Однорідність кольору	<6
Індекс кольоропередачі (CRI)	80
LLMF наприкінці номінального терміну експлуатації (ном.)	70 %
Значення мерехтіння (PstLM) – значення мерехтіння відповідно до EN 61000-3-3	1
Міра видимості стробоскопічного ефекту (SVM)	0,4

Фотобіологічна безпека згідно з EN 62471	RG0
Експлуатаційні й електричні	
Частота лінійного сканування	50 to 60 Hz
Вхідна частота	Від 50 до 60 Hz
Споживана потужність	6 W
Струм у лампі (ном.)	52 mA
Еквівалент потужності у ватах	50 W
Час увімкнення (ном.)	0,5 s
Час "нагрівання" лампи до досягнення 60% від максимального світлового потоку	миттєве досягнення максимальної яскравості s
Коефіцієнт потужності (частка)	0.51
Напруга (ном.)	220-240 V
Температура	
Макс. T-Case (ном.)	70 °C
Елементи керування й затемнення	
З регульованою яскравістю	Ні
Механічні деталі й корпус	
Покриття лампи	Матовий

# CorePro LEDspot MV

Матеріал лампи	Пластик
Форма лампи	R50

## Затвердження й застосування

Підходить для підсвічування	Ні
Споживання енергії кВт/1000 год	6 kWh
Відповідає стандартам європейської директиви RoHS	Так
EyeComfort	Так
Світлодіодні інновації	EyeComfort

## Інструкція із застосування


чи можна використовувати в закритих світильниках	No
--	----

## Дані про виріб

Назва замовленого виробу	ESS LEDspot 6W 640lm E14 R50 840
--------------------------	----------------------------------



Повна назва виробу	ESS LEDspot 6W 640lm E14 R50 840
Повний код виробу	871951431194700
Код замовлення	929002965687
Номер матеріалу (12NC)	929002965687
Чисельник — кількість в упаковці	1
Вага нетто (шт.)	0,026 kg
EAN/UPC - Product/Case	8719514311947
Чисельник — упаковок у зовнішній коробці	12
EAN/UPC - корпус	8719514311954

## Розміри



Product	D	C
ESS LEDspot 6W 640lm E14 R50 840	50 mm	86 mm

## Фотометричні дані




Spectral Power Distribution Colour - ESS LEDspot 6W 640lm E14 R50 840

General uniform lighting - ESS LEDspot 6W 640lm E14 R50 840

# CorePro LEDspot MV

## Фотометричні дані



Light Distribution Diagram - ESS LEDspot 6W 640lm E14 R50 840

## Термін служби



Life Expectancy Diagram



Lumen Maintenance Diagram - ESS LEDspot 6W 640lm E14 R50 840

