



CorePro LED Kerzen- und Tropfenlampenform

CorePro LEDcandle ND 2.8-25W E14 827 B35 FR

Markenqualität zum Einstiegspreis. Die CorePro LED Kerzen- und Tropfenformlampen wurde als Ersatz für Glühlampen entwickelt. Sie eignet sich für Leuchten mit E14-Fassung und wirkt auch in Kronleuchtern überaus attraktiv. LED-Lampen erlauben erhebliche Energieeinsparungen und sind mit deutlich geringeren Wartungskosten verbunden.


Produkt Daten

Allgemeine Informationen		Flackerwert (PstLM) – Flackerwert gemäß EN 61000-3-3	
Sockel	E14	Flackerwert (PstLM) – Flackerwert gemäß EN 61000-3-3	1
Nennlebensdauer	15.000 Stunde(n)	Messung der Sichtbarkeit des Stroboskopeffekts (SVM)	0,4
Schaltzyklus	50.000	Photobiologische Sicherheit gemäß EN 62471	RG1
Beleuchtungstechnologie	LED	Betrieb und Elektrik	
Lichttechnische Daten		Netzfrequenz	50 to 60 Hz
Farbcode	827 [CCT of 2700K]	Eingangsfrequenz	50 bis 60 Hz
Lichtstrom	250 lm	Systemleistung	2,8 W
Lichtfarbe	Warmweiß (WW)	Lampenstrom (Nom)	28 mA
Nennlichtausbeute (Nom)	89,00 lm/W	Äquivalente Leistung	25 W
Ähnlichste Farbtemperatur (Nom)	2700 K	Startzeit (Nom)	0,5 s
Farbkonsistenz	<6	Aufwärmzeit bis 60 % Licht	0,5 s
Farbwiedergabeindex (CRI)	80	Leistungsfaktor (Bruchteil)	0,41
Restlichtstrom am Ende der Nennlebensdauer (Nom.)	70 %	Spannung (Nom)	220-240 V

CorePro LED Kerzen- und Tropfenlampenform

Temperatur	
Gehäusetemperatur (Nom)	63 °C
Lichtregelung und Dimmen	
Dimmbar	Nein
Mechanik und Gehäuse	
Kolbenausführung	Matt
Kolbenform	B35
Genehmigung und Anwendung	
Energieeffizienzklasse	F
Energieverbrauch kWh/1.000 Std.	3 kWh
EPREL Registrierungsnummer	453194
CE-Zeichen	Ja
EU RoHS-konform	Ja
EyeComfort	Ja
Anwendungsbedingungen	
ist eine Verwendung in geschlossenen Leuchten möglich	No

Abmessungsskizzen




Produktdaten	
Bestell-Produktname	CorePro candle ND 2.8-25W E14 827 B35 FR
Gesamtbezeichnung des Produkts	CorePro LEDcandle ND 2.8-25W E14 827 B35 FR
Gesamt-Produktcode	871951431240100
Bestellcode	31240100
Material-Nr. (12NC)	929002966802
Anzahl pro Verpackung	1
Nettogewicht (Einzelteil)	0,040 kg
EAN/UPC – Produkt/Kiste	8719514312401
Zähler - Pakete pro Außenkarton	10
EAN Umverpackung	8719514312418


Product	D	C
CorePro candle ND 2.8-25W E14 827 B35 FR	35 mm	106 mm

CorePro LED Kerzen-und Tropfenlampenform


Photometrische Daten



Light Distribution Diagram - CorePro candle ND 2.8-25W E14 827 B35 FR



Spectral Power Distribution Colour - CorePro candle ND 2.8-25W E14 827 B35 FR




General uniform lighting - CorePro candle ND 2.8-25W E14 827 B35 FR

Lebensdauer



Life Expectancy Diagram



Lumen Maintenance Diagram - CorePro candle ND 2.8-25W E14 827 B35 FR

CorePro LED Kerzen-und Tropfenlampenform

