



CorePro LED Kerzen- und Tropfenlampenform

CorePro lustre ND 2.8-25W E27 827 P45 FR

Markenqualität zum Einstiegspreis. Die CorePro LED Kerzen- und Tropfenformlampen wurde als Ersatz für Glühlampen entwickelt. Sie eignet sich für Leuchten mit E14-Fassung und wirkt auch in Kronleuchtern überaus attraktiv. LED-Lampen erlauben erhebliche Energieeinsparungen und sind mit deutlich geringeren Wartungskosten verbunden.

Produkt Daten

| Allgemeine Informationen | |
|--------------------------------|------------------|
| Sockel | E27 |
| Nennlebensdauer | 15.000 Stunde(n) |
| Schaltzyklus | 50.000 |
| Beleuchtungstechnologie | LED |
| Referenz für Lichtstrommessung | Sphere |


| Lichttechnische Daten | |
|---|--------------------|
| Farbcode | 827 [CCT of 2700K] |
| Lichtstrom | 250 lm |
| Lichtfarbe | Warmweiß (WW) |
| Nennlichtausbeute (Nom) | 89,00 lm/W |
| Ähnlichste Farbtemperatur (Nom) | 2700 K |
| Farbkonsistenz | <6 |
| Farbwiedergabeindex (CRI) | 80 |
| Restlichtstrom am Ende der Nennlebensdauer (Nom.) | 70 % |

| Betrieb und Elektrik | |
|--|--------------|
| Flackerwert (PstLM) – Flackerwert gemäß EN 61000-3-3 | 1 |
| Messung der Sichtbarkeit des Stroboskopeffekts (SVM) | 0,4 |
| Photobiologische Sicherheit gemäß EN 62471 | RG1 |
| Netzfrequenz | 50 to 60 Hz |
| Eingangsfrequenz | 50 bis 60 Hz |
| Systemleistung | 2,8 W |
| Lampenstrom (Nom) | 28 mA |
| Äquivalente Leistung | 25 W |
| Startzeit (Nom) | 0,5 s |
| Aufwärmzeit bis 60 % Licht | 0,5 s |
| Leistungsfaktor (Bruchteil) | 0,41 |
| Spannung (Nom) | 220-240 V |

CorePro LED Kerzen- und Tropfenlampenform

| Temperatur | |
|---|--------|
| Gehäusetemperatur (Nom) | 61 °C |
| Lichtregelung und Dimmen | |
| Dimmbar | Nein |
| Mechanik und Gehäuse | |
| Kolbenausführung | Matt |
| Kolbenform | P45 |
| Genehmigung und Anwendung | |
| Energieeffizienzklasse | F |
| Energieverbrauch kWh/1.000 Std. | 3 kWh |
| EPREL Registrierungsnummer | 453195 |
| CE-Zeichen | Ja |
| EU RoHS-konform | Ja |
| EyeComfort | Ja |
| Anwendungsbedingungen | |
| ist eine Verwendung in geschlossenen Leuchten möglich | No |

Abmessungsskizzen




| Produktdaten | |
|---------------------------------|--|
| Bestell-Produktname | CorePro lustre ND 2.8-25W E27 827 P45 FR |
| Gesamtbezeichnung des Produkts | CorePro lustre ND 2.8-25W E27 827 P45 FR |
| Gesamt-Produktcode | 871951431242500 |
| Bestellcode | 31242500 |
| Material-Nr. (12NC) | 929002966902 |
| Anzahl pro Verpackung | 1 |
| Nettogewicht (Einzelteil) | 0,026 kg |
| EAN/UPC – Produkt/Kiste | 8719514312425 |
| Zähler - Pakete pro Außenkarton | 10 |
| EAN Umverpackung | 8719514312432 |


| Product | D | C |
|--|-------|-------|
| CorePro lustre ND 2.8-25W E27 827 P45 FR | 45 mm | 88 mm |

CorePro LED Kerzen- und Tropfenlampenform


Photometrische Daten



Spectral Power Distribution Colour - CorePro lustre ND 2.8-25W E27 827 P45 FR




Light Distribution Diagram - CorePro lustre ND 2.8-25W E27 827 P45 FR




General uniform lighting - CorePro lustre ND 2.8-25W E27 827 P45 FR

Lebensdauer



Life Expectancy Diagram



Lumen Maintenance Diagram - CorePro lustre ND 2.8-25W E27 827 P45 FR

CorePro LED Kerzen-und Tropfenlampenform

