



CorePro LED kaars- en kogellampen - Plastic

CorePro lustre ND 2.8-25W E27 827 P45 FR

De Philips CorePro LEDkaars- en kogellampen zijn ontworpen voor retrofitvervangings van gloeilampen en komen met name tot hun recht in kroonluchters. Ze zijn compatibel met armaturen met een E14-lampvoet voor kaarslampen en E14- of E27-lampvoet voor kogellampen, en zijn verkrijgbaar in meerdere kleurtemperaturen. LED-lampen bieden enorme energiebesparingen tot 80% in vergelijking met halogeenlampen en een uitstekende lichtkwaliteit. Met een levensduur van 15.000 uur worden de onderhoudskosten verlaagd. De Philips CorePro LEDkaars- en kogellampen zijn perfect voor jouw basisverlichtingsbehoeften.

Product gegevens

Algemene informatie		Flikkerwaarde (PstLM)	
Lampvoet	E27		1
Nominale levensduur	15.000 hr	Stroboscoopeffectwaarde (SVM)	0,4
Schakelcyclus	50.000	Photobiological safety according to EN 62471	RG1
Lamptype	LED	Bedrijfs- en elektrische gegevens	
Meetreferentie van lichtstroom	Sphere	Ingangsfrequentie	50 to 60 Hz
Gegevens lichttechniek		Ingangsfrequentie	50 tot 60 Hz
Kleurcode	827 [CCT of 2700K]	Energieverbruik	2,8 W
Lichtstroom	250 lm	Lampstroom (nom.)	28 mA
Lichtrendement (gespec.) (nom.)	89,00 lm/W	Overeenkomstig vermogen	25 W
Kleuraanduiding	Warm wit (WW)	Opstarttijd (nom.)	0,5 s
Gecorreleerde kleurtemperatuur (nom)	2700 K	Opwarmtijd tot 60% licht	0,5 s
Kleurconsistentie	<6	Arbeidsfactor	0,41
Kleurweergave-index (CRI)	80	Spanning (nom.)	220-240 V
LLMF bij einde nominale levensduur (nom.)	70 %		

CorePro LED kaars- en kogellampen - Plastic

Operationele temperatuur

T-behuizing maximaal (nom.)	61 °C
-----------------------------	-------

Dimbaarheid en regelsystemen

Dimbaar	Nee
---------	-----

Eigenschappen behuizing en afmetingen

Lampafwerking	Mat
---------------	-----

Lampvorm	P45
----------	-----

Keurmerken en classificaties

Energie-efficiëntieklasse	F
---------------------------	---

Energieverbruik kWh/1.000 uur	3 kWh
-------------------------------	-------

EPREL-registratienummer	453195
-------------------------	--------

CE-markering	Ja
--------------	----

Conform EU RoHS-richtlijn	Ja
---------------------------	----

EyeComfort	Ja
------------	----

Toepassingsomstandigheden

kan dit worden gebruikt in gesloten armaturen	No
---	----

Productgegevens

Productnaam voor bestelling	CorePro lustre ND 2.8-25W E27 827 P45 FR
-----------------------------	--

Volledige productnaam	CorePro lustre ND 2.8-25W E27 827 P45 FR
-----------------------	--

Full EOC	871951431242500
----------	-----------------

Bestelcode	8719514312425
------------	---------------

Materiaalnr. (12NC)	929002966902
---------------------	--------------

Lokale code	31242500
-------------	----------

Numerator - Aantal per pak	1
----------------------------	---


Nettogewicht (per stuk)	0,026 kg
-------------------------	----------

EAN/UPC - product/behuizing	8719514312425
-----------------------------	---------------

Numerator - Dozen per buitendoos	10
----------------------------------	----


EAN/UPC - Case	8719514312432
----------------	---------------

Maatschets




Product	D	C
CorePro lustre ND 2.8-25W E27 827 P45 FR	45 mm	88 mm

Fotometrische gegevens




Spectral Power Distribution Colour - CorePro lustre ND 2.8-25W E27 827 P45 FR



Light Distribution Diagram - CorePro lustre ND 2.8-25W E27 827 P45 FR

CorePro LED kaars- en kogellampen - Plastic

Fotometrische gegevens



General uniform lighting - CorePro lustre ND 2.8-25W E27 827 P45 FR

General uniform lighting - CorePro lustre ND 2.8-25W E27 827 P45 FR

Levensduur



Life Expectancy Diagram



Lumen Maintenance Diagram - CorePro lustre ND 2.8-25W E27 827 P45 FR

