



# CorePro LED Kerzen- und Tropfenlampenform

## CorePro LEDcandle ND 5-40W E14 827 B35 FR

Markenqualität zum Einstiegspreis. Die CorePro LED Kerzen- und Tropfenformlampen wurde als Ersatz für Glühlampen entwickelt. Sie eignet sich für Leuchten mit E14-Fassung und wirkt auch in Kronleuchtern überaus attraktiv. LED-Lampen erlauben erhebliche Energieeinsparungen und sind mit deutlich geringeren Wartungskosten verbunden.

### Produkt Daten

Allgemeine Informationen		Flackerwert (PstLM) – Flackerwert gemäß EN 61000-3-3	
Sockel	E14	Flackerwert gemäß EN 61000-3-3	1
Nennlebensdauer	15.000 Stunde(n)	Messung der Sichtbarkeit des Stroboskopeffekts (SVM)	0,4
Schaltzyklus	50.000	Photobiologische Sicherheit gemäß EN 62471	RG1
Beleuchtungstechnologie	LED	<b>Betrieb und Elektrik</b>	
<b>Lichttechnische Daten</b>		Netzfrequenz	50 to 60 Hz
Farbcode	827 [CCT of 2700K]	Eingangsfrequenz	50 bis 60 Hz
Lichtstrom	470 lm	Systemleistung	5 W
Nennlichtausbeute (Nom)	94,00 lm/W	Lampenstrom (Nom)	44 mA
Lichtfarbe	Warmweiß (WW)	Äquivalente Leistung	40 W
Ähnlichste Farbtemperatur (Nom)	2700 K	Startzeit (Nom)	0,5 s
Farbkonsistenz	<6	Aufwärmzeit bis 60 % Licht	0,5 s
Farbwiedergabeindex (CRI)	80	Leistungsfaktor (Bruchteil)	0,51
Restlichtstrom am Ende der Nennlebensdauer (Nom.)	70 %	Spannung (Nom)	220-240 V

# CorePro LED Kerzen- und Tropfenlampenform

Temperatur	
Gehäusetemperatur (Nom)	81 °C

---

Lichtregelung und Dimmen	
Dimmbar	Nein

---

Mechanik und Gehäuse	
Kolbenausführung	Matt
Kolbenform	B35

---


Genehmigung und Anwendung	
Energieeffizienzklasse	F
Energieverbrauch kWh/1.000 Std.	5 kWh
EPREL Registrierungsnummer	453199
CE-Zeichen	Ja
EU RoHS-konform	Ja
EyeComfort	Ja

---

Anwendungsbedingungen	
ist eine Verwendung in geschlossenen Leuchten möglich	No

Produktdaten	
Bestell-Produktname	CorePro candle ND 5-40W E14 827 B35 FR
Gesamtbezeichnung des Produkts	CorePro LEDcandle ND 5-40W E14 827 B35 FR
Gesamt-Produktcode	871951431250000
Bestellcode	31250000
Material-Nr. (12NC)	929002968402
Anzahl pro Verpackung	1
Nettogewicht (Einzelteil)	0,040 kg
EAN/UPC – Produkt/Kiste	8719514312500
Zähler - Pakete pro Außenkarton	10
EAN Umverpackung	8719514312517


## Abmessungsskizzen




Product	D	C
CorePro candle ND 5-40W E14 827 B35 FR	45 mm	87 mm

# CorePro LED Kerzen-und Tropfenlampenform


## Photometrische Daten



General uniform lighting - CorePro candle ND 5-40W E14 827 B35 FR



Spectral Power Distribution Colour - CorePro candle ND 5-40W E14 827 B35 FR




Light Distribution Diagram - CorePro candle ND 5-40W E14 827 B35 FR

## Lebensdauer



Life Expectancy Diagram



Lumen Maintenance Diagram - CorePro candle ND 5-40W E14 827 B35 FR

## CorePro LED Kerzen-und Tropfenlampenform

