



Lampes CorePro Flamme et Sphérique

CorePro LEDcandle ND 5-40W E14 840 B35 FR

Les CorePro LEDcandle et LEDlustre dépolies sont conçues pour remplacer simplement et rapidement les lampes à incandescence. Compatibles avec les lustres ou luminaires dotés de douilles E14, E27 et B22, leur durée de vie de 15 000H est idéale pour une utilisation résidentielle.

Données du produit

Informations générales		Fonctionnement et électricité	
Culot	E14	Fréquence linéaire	50 to 60 Hz
Durée de vie nominale	15 000 h	Fréquence d'entrée	50 à 60 Hz
Nombre de cycles d'allumage	50 000	Consommation électrique	5 W
Type de lampe	LED	Courant lampe (nom.)	44 mA
Données techniques de l'éclairage		Puissance équivalente	40 W
Code couleur	840 [CCT of 4000K]	Heure de démarrage (nom.)	0,5 s
Flux lumineux	470 lm	Temps de chauffe à 60 %	0,5 s
Efficacité lumineuse (nominale)	94,00 lm/W	Facteur de puissance (fraction)	0,51
Désignation de la couleur	Blanc froid (CW)	Tension (nom.)	220-240 V
Température de couleur corrélée (nom.)	4000 K	Température	
Cohérence des couleurs	<6	Température maximale du produit (nom.)	81 °C
Indice de rendu de couleur (IRC)	80	Commandes et gradation	
LLMF à la fin de la durée de vie nominale (nom.)	70 %	Variation de l'intensité lumineuse	Non
Valeur de scintillement (PstLM)	1	Mécanique et boîtier	
Valeur d'effet stroboscopique (SVM)	0,4	Finition ampoule	Dépoli
Sécurité photobiologique selon EN 62471	RG1		

Lampes CorePro Flamme et Sphérique

Forme de la lampe	B35
Approbation et application	
Classe d'efficacité énergétique	F
Consommation d'énergie kWh/1 000 h	5 kWh
Numéro d'enregistrement EPREL	453200
Marquage CE	Oui
Conforme à RoHS	Oui
EyeComfort	Oui

Conditions d'application


peut-il être utilisé dans des luminaires fermés ? No

Données du produit

Nom du produit de la commande	CorePro candle ND 5-40W E14 840 B35 FR
-------------------------------	--


Nom de produit complet	CorePro LEDcandle ND 5-40W E14 840 B35 FR
Code EOC	871951431254800
Code de commande	31254800
Code 12NC	929002968802
Numérateur - Quantité par kit	1
Poids net (pièce)	0,040 kg
Code EAN – Produit/Boîte	8719514312548
Conditionnement par carton	10
Codes EAN/UPC – Boîte	8719514312555

Schéma dimensionnel




Product	D	C
CorePro candle ND 5-40W E14 840 B35 FR	38 mm	114 mm

Données photométriques




General uniform lighting - CorePro candle ND 5-40W E14 840 B35 FR



Spectral Power Distribution Colour - CorePro candle ND 5-40W E14 840 B35 FR

Lampes CorePro Flamme et Sphérique

Données photométriques



Light Distribution Diagram - CorePro candle ND 5-40W E14 840 B35 FR

Durée de vie



Life Expectancy Diagram



Lumen Maintenance Diagram - CorePro candle ND 5-40W E14 840 B35 FR

