



CorePro LED Kerzen- und Tropfenlampenform

Corepro Lustre ND 5-40W E27 827 P45 FR

Markenqualität zum Einstiegspreis. Die CorePro LED Kerzen- und Tropfenformlampen wurde als Ersatz für Glühlampen entwickelt. Sie eignet sich für Leuchten mit E14-Fassung und wirkt auch in Kronleuchtern überaus attraktiv. LED-Lampen erlauben erhebliche Energieeinsparungen und sind mit deutlich geringeren Wartungskosten verbunden.

Produkt Daten

Allgemeine Informationen		Flackerwert (PstLM) – Flackerwert gemäß EN 61000-3-3	
Sockel	E27	Flackerwert (PstLM) – Flackerwert gemäß EN	1
Nennlebensdauer	15.000 Stunde(n)	Messung der Sichtbarkeit des Stroboskopeffekts (SVM)	0,4
Schaltzyklus	50.000	Photobiologische Sicherheit gemäß EN 62471	RG1
Beleuchtungstechnologie	LED	Betrieb und Elektrik	
Referenz für Lichtstrommessung	Sphere	Netzfrequenz	50 to 60 Hz
Lichttechnische Daten		Eingangsfrequenz	50 bis 60 Hz
Farbcode	827 [CCT of 2700K]	Systemleistung	5 W
Lichtstrom	470 lm	Lampenstrom (Nom)	44 mA
Lichtfarbe	Warmweiß (WW)	Äquivalente Leistung	40 W
Nennlichtausbeute (Nom)	94,00 lm/W	Startzeit (Nom)	0,5 s
Ähnlichste Farbtemperatur (Nom)	2700 K	Aufwärmzeit bis 60 % Licht	0.5 s
Farbkonsistenz	<6	Leistungsfaktor (Bruchteil)	0.51
Farbwiedergabeindex (CRI)	80	Spannung (Nom)	220-240 V
Restlichtstrom am Ende der Nennlebensdauer (Nom.)	70 %		

CorePro LED Kerzen- und Tropfenlampenform

Temperatur

Gehäusetemperatur (Nom)	79 °C
-------------------------	-------

Lichtregelung und Dimmen

Dimmbar	Nein
---------	------

Mechanik und Gehäuse

Kolbenausführung	Matt
------------------	------

Kolbenform	P45
------------	-----

Genehmigung und Anwendung

Energieeffizienzklasse	F
------------------------	---

Energieverbrauch kWh/1.000 Std.	5 kWh
---------------------------------	-------

EPREL Registrierungsnummer	453202
----------------------------	--------

CE-Zeichen	Ja
------------	----

EU RoHS-konform	Ja
-----------------	----

EyeComfort	Ja
------------	----

Anwendungsbedingungen

ist eine Verwendung in geschlossenen Leuchten möglich	No
---	----

Produktdaten

Bestell-Produktname	Corepro Lustre ND 5-40W E27 827 P45 FR
---------------------	--

Gesamtbezeichnung des Produkts	Corepro Lustre ND 5-40W E27 827 P45 FR
--------------------------------	--

Gesamt-Produktcode	871951431262300
--------------------	-----------------

Bestellcode	31262300
-------------	----------

Material-Nr. (12NC)	929002969402
---------------------	--------------

Anzahl pro Verpackung	1
-----------------------	---


Nettogewicht (Einzelteil)	0,026 kg
---------------------------	----------

EAN/UPC – Produkt/Kiste	8719514312623
-------------------------	---------------

Zähler - Pakete pro Außenkarton	10
---------------------------------	----


EAN Umverpackung	8719514312630
------------------	---------------

Abmessungsskizzen




Product	D	C
Corepro Lustre ND 5-40W E27 827 P45 FR	45 mm	88 mm

Photometrische Daten




General uniform lighting - Corepro Lustre ND 5-40W E27 827 P45 FR



Light Distribution Diagram - Corepro Lustre ND 5-40W E27 827 P45 FR

CorePro LED Kerzen- und Tropfenlampenform

Photometrische Daten



Spectral Power Distribution Colour - Corepro Lustre ND 5-40W E27 827 P45 FR

Lebensdauer



Life Expectancy Diagram



Lumen Maintenance Diagram - Corepro Lustre ND 5-40W E27 827 P45 FR

