



# CorePro LED kaars- en kogellampen - Plastic

## Corepro Lustre ND 5-40W E27 827 P45 FR

De Philips CorePro LEDkaars- en kogellampen zijn ontworpen voor retrofitvervangings van gloeilampen en komen met name tot hun recht in kroonluchters. Ze zijn compatibel met armaturen met een E14-lampvoet voor kaarslampen en E14- of E27-lampvoet voor kogellampen, en zijn verkrijgbaar in meerdere kleurtemperaturen. LED-lampen bieden enorme energiebesparingen tot 80% in vergelijking met halogeenlampen en een uitstekende lichtkwaliteit. Met een levensduur van 15.000 uur worden de onderhoudskosten verlaagd. De Philips CorePro LEDkaars- en kogellampen zijn perfect voor jouw basisverlichtingsbehoeften.

### Product gegevens

Algemene informatie		Flikkerwaarde (PstLM)	
Lampvoet	E27		1
Nominale levensduur	15.000 hr	Stroboscoopeffectwaarde (SVM)	0,4
Schakelcyclus	50.000	Photobiological safety according to EN 62471	RG1
Lamptype	LED	Bedrijfs- en elektrische gegevens	
Meetreferentie van lichtstroom	Sphere	Ingangsfrequentie	50 to 60 Hz
Gegevens lichttechniek		Ingangsfrequentie	50 tot 60 Hz
Kleurcode	827 [CCT of 2700K]	Energieverbruik	5 W
Lichtstroom	470 lm	Lampstroom (nom.)	44 mA
Lichtrendement (gespec.) (nom.)	94,00 lm/W	Overeenkomstig vermogen	40 W
Kleuraanduiding	Warm wit (WW)	Opstarttijd (nom.)	0,5 s
Gecorreleerde kleurtemperatuur (nom)	2700 K	Opwarmtijd tot 60% licht	0,5 s
Kleurconsistentie	<6	Arbeidsfactor	0,51
Kleurweergave-index (CRI)	80	Spanning (nom.)	220-240 V
LLMF bij einde nominale levensduur (nom.)	70 %		

# CorePro LED kaars- en kogellampen - Plastic

## Operationele temperatuur

T-behuizing maximaal (nom.) 79 °C

## Dimbaarheid en regelsystemen

Dimbaar Nee

## Eigenschappen behuizing en afmetingen

Lampafwerking Mat

Lampvorm P45

## Keurmerken en classificaties

Energie-efficiëntieklasse F

Energieverbruik kWh/1.000 uur 5 kWh

EPREL-registratienummer 453202

CE-markering Ja

Conform EU RoHS-richtlijn Ja

EyeComfort Ja

## Toepassingsomstandigheden

kan dit worden gebruikt in gesloten armaturen No

## Productgegevens

Productnaam voor bestelling Corepro Lustre ND 5-40W E27 827 P45 FR

Volledige productnaam Corepro Lustre ND 5-40W E27 827 P45 FR

Full EOC 871951431262300

Bestelcode 8719514312623

Materiaalnr. (12NC) 929002969402

Lokale code 31262300

Numerator - Aantal per pak 1


Nettogewicht (per stuk) 0,026 kg

EAN/UPC - product/behuizing 8719514312623

Numerator - Dozen per buitendoos 10



EAN/UPC - Case 8719514312630

## Maatschets



Product	D	C
Corepro Lustre ND 5-40W E27 827 P45 FR	45 mm	88 mm

## Fotometrische gegevens




General uniform lighting - Corepro Lustre ND 5-40W E27 827 P45 FR

Light Distribution Diagram - Corepro Lustre ND 5-40W E27 827 P45 FR

# CorePro LED kaars- en kogellampen - Plastic

## Fotometrische gegevens



Spectral Power Distribution Colour - Corepro Lustre ND 5-40W E27 827 P45 FR

## Levensduur



Life Expectancy Diagram



Lumen Maintenance Diagram - Corepro Lustre ND 5-40W E27 827 P45 FR

