



CorePro LED Kerzen- und Tropfenlampenform

CorePro LEDcandle ND 7-60W E14 827 B38 FR

Markenqualität zum Einstiegspreis. Die CorePro LED Kerzen- und Tropfenformlampen wurde als Ersatz für Glühlampen entwickelt. Sie eignet sich für Leuchten mit E14-Fassung und wirkt auch in Kronleuchtern überaus attraktiv. LED-Lampen erlauben erhebliche Energieeinsparungen und sind mit deutlich geringeren Wartungskosten verbunden.

Produkt Daten


Allgemeine Informationen		Flackerwert (PstLM) – Flackerwert gemäß EN 61000-3-3	
Sockel	E14	Flackerwert gemäß EN 61000-3-3	1
Nennlebensdauer	15.000 Stunde(n)	Messung der Sichtbarkeit des Stroboskopeffekts (SVM)	0,4
Schaltzyklus	50.000	Photobiologische Sicherheit gemäß EN 62471	RG1
Beleuchtungstechnologie	LED		
Lichttechnische Daten		Betrieb und Elektrik	
Farbcode	827 [CCT of 2700K]	Netzfrequenz	50 to 60 Hz
Lichtstrom	806 lm	Eingangsfrequenz	50 bis 60 Hz
Lichtfarbe	Warmweiß (WW)	Systemleistung	7 W
Nennlichtausbeute (Nom)	115,00 lm/W	Lampenstrom (Nom)	59 mA
Ähnlichste Farbtemperatur (Nom)	2700 K	Äquivalente Leistung	60 W
Farbkonsistenz	<6	Startzeit (Nom)	0,5 s
Farbwiedergabeindex (CRI)	80	Aufwärmzeit bis 60 % Licht	0,5 s
Restlichtstrom am Ende der Nennlebensdauer (Nom.)	70 %	Leistungsfaktor (Bruchteil)	0,51
		Spannung (Nom)	220-240 V

CorePro LED Kerzen- und Tropfenlampenform

Temperatur	
Gehäusetemperatur (Nom)	87 °C
Lichtregelung und Dimmen	
Dimmbar	Nein
Mechanik und Gehäuse	
Kolbenausführung	Matt
Kolbenform	B38
Genehmigung und Anwendung	
Energieeffizienzklasse	E
Energieverbrauch kWh/1.000 Std.	7 kWh
EPREL Registrierungsnummer	453210
CE-Zeichen	Ja
EU RoHS-konform	Ja
EyeComfort	Ja
Anwendungsbedingungen	
ist eine Verwendung in geschlossenen Leuchten möglich	No

Produktdaten	
Bestell-Produktname	CorePro candle ND 7-60W E14 827 B38 FR
Gesamtbezeichnung des Produkts	CorePro LEDcandle ND 7-60W E14 827 B38 FR
Gesamt-Produktcode	871951431296800
Bestellcode	31296800
Material-Nr. (12NC)	929002972502
Anzahl pro Verpackung	1
Nettogewicht (Einzelteil)	0,053 kg
EAN/UPC – Produkt/Kiste	8719514312968
Zähler - Pakete pro Außenkarton	10
EAN Umverpackung	8719514312975


Abmessungsskizzen




Product	D	C
CorePro candle ND 7-60W E14 827 B38 FR	38 mm	114 mm

CorePro LED Kerzen-und Tropfenlampenform


Photometrische Daten



Light Distribution Diagram - CorePro candle ND 7-60W E14 827 B38 FR




Spectral Power Distribution Colour - CorePro candle ND 7-60W E14 827 B38 FR




General Uniform Lighting - CorePro candle ND 7-60W E14 827 B38 FR

General uniform lighting - CorePro candle ND 7-60W E14 827 B38 FR

Lebensdauer



Life Expectancy Diagram



Lumen Maintenance Diagram - CorePro candle ND 7-60W E14 827 B38 FR

CorePro LED Kerzen-und Tropfenlampenform

