



# Lampes CorePro Flamme et Sphérique

## CorePro LEDcandle ND 7-60W E14 827 B38 FR

Les CorePro LEDcandle et LEDlustre dépolies sont conçues pour remplacer simplement et rapidement les lampes à incandescence. Compatibles avec les lustres ou luminaires dotés de douilles E14, E27 et B22, leur durée de vie de 15 000H est idéale pour une utilisation résidentielle.

### Données du produit

Informations générales		Fonctionnement et électricité	
Culot	E14	Fréquence linéaire	50 to 60 Hz
Durée de vie nominale	15 000 h	Fréquence d'entrée	50 à 60 Hz
Nombre de cycles d'allumage	50 000	Consommation électrique	7 W
Type de lampe	LED	Courant lampe (nom.)	59 mA
Données techniques de l'éclairage		Puissance équivalente	60 W
Code couleur	827 [CCT of 2700K]	Heure de démarrage (nom.)	0,5 s
Flux lumineux	806 lm	Temps de chauffe à 60 %	0,5 s
Efficacité lumineuse (nominale)	115,00 lm/W	Facteur de puissance (fraction)	0.51
Désignation de la couleur	Blanc chaud (WW)	Tension (nom.)	220-240 V
Température de couleur corrélée (nom.)	2700 K	Température	
Cohérence des couleurs	<6	Température maximale du produit (nom.)	87 °C
Indice de rendu de couleur (IRC)	80	Commandes et gradation	
LLMF à la fin de la durée de vie nominale (nom.)	70 %	Variation de l'intensité lumineuse	Non
Valeur de scintillement (PstLM)	1	Mécanique et boîtier	
Valeur d'effet stroboscopique (SVM)	0,4	Finition ampoule	Dépoli
Sécurité photobiologique selon EN 62471	RG1		

## Lampes CorePro Flamme et Sphérique

Forme de la lampe	B38
-------------------	-----

### Approbation et application

Classe d'efficacité énergétique	E
Consommation d'énergie kWh/1 000 h	7 kWh
Numéro d'enregistrement EPREL	453210
Marquage CE	Oui
Conforme à RoHS	Oui
EyeComfort	Oui

### Conditions d'application


peut-il être utilisé dans des luminaires fermés ? No

### Données du produit

Nom du produit de la commande	CorePro candle ND 7-60W E14 827 B38 FR
-------------------------------	---


Nom de produit complet	CorePro LEDcandle ND 7-60W E14 827 B38 FR
Code EOC	871951431296800
Code de commande	31296800
Code 12NC	929002972502
Numérateur - Quantité par kit	1
Poids net (pièce)	0,053 kg
Code EAN - Produit/Boîte	8719514312968
Conditionnement par carton	10
Codes EAN/UPC - Boîte	8719514312975

## Schéma dimensionnel




Product	D	C
CorePro candle ND 7-60W E14 827 B38 FR	38 mm	114 mm

## Données photométriques




Light Distribution Diagram - CorePro candle ND 7-60W E14 827 B38 FR



Spectral Power Distribution Colour - CorePro candle ND 7-60W E14 827 B38 FR

# Lampes CorePro Flamme et Sphérique

## Données photométriques



General uniform lighting - CorePro candle ND 7-60W E14 827 B38 FR

General uniform lighting - CorePro candle ND 7-60W E14 827 B38 FR

## Durée de vie



Life Expectancy Diagram



Lumen Maintenance Diagram - CorePro candle ND 7-60W E14 827 B38 FR

