



CorePro LED Kerzen- und Tropfenlampenform

CorePro lustre ND 7-60W E27 827 P48 FR

Markenqualität zum Einstiegspreis. Die CorePro LED Kerzen- und Tropfenformlampen wurde als Ersatz für Glühlampen entwickelt. Sie eignet sich für Leuchten mit E14-Fassung und wirkt auch in Kronleuchtern überaus attraktiv. LED-Lampen erlauben erhebliche Energieeinsparungen und sind mit deutlich geringeren Wartungskosten verbunden.


Produkt Daten

Allgemeine Informationen		Flackerwert (PstLM) – Flackerwert gemäß EN 61000-3-3	
Sockel	E27	Messung der Sichtbarkeit des Stroboskopeffekts (SVM)	0,4
Nennlebensdauer	15.000 Stunde(n)	Photobiologische Sicherheit gemäß EN 62471	RG1
Schaltzyklus	50.000	Betrieb und Elektrik	
Beleuchtungstechnologie	LED	Netzfrequenz	50 to 60 Hz
Referenz für Lichtstrommessung	Sphere	Eingangsfrequenz	50 bis 60 Hz
Lichttechnische Daten		Systemleistung	7 W
Farbcode	827 [CCT of 2700K]	Lampenstrom (Nom)	59 mA
Lichtstrom	806 lm	Äquivalente Leistung	60 W
Nennlichtausbeute (Nom)	115,00 lm/W	Startzeit (Nom)	0,5 s
Lichtfarbe	Warmweiß (WW)	Aufwärmzeit bis 60 % Licht	0,5 s
Ähnlichste Farbtemperatur (Nom)	2700 K	Leistungsfaktor (Bruchteil)	0,51
Farbkonsistenz	<6	Spannung (Nom)	220-240 V
Farbwiedergabeindex (CRI)	80		
Restlichtstrom am Ende der Nennlebensdauer (Nom.)	70 %		

CorePro LED Kerzen- und Tropfenlampenform

Temperatur	
Gehäusetemperatur (Nom)	83 °C
Lichtregelung und Dimmen	
Dimmbar	Nein
Mechanik und Gehäuse	
Kolbenausführung	Matt
Kolbenform	P48
Genehmigung und Anwendung	
Energieeffizienzklasse	E
Energieverbrauch kWh/1.000 Std.	7 kWh
EPREL Registrierungsnummer	453213
CE-Zeichen	Ja
EU RoHS-konform	Ja
EyeComfort	Ja
Anwendungsbedingungen	
ist eine Verwendung in geschlossenen Leuchten möglich	No

Abmessungsskizzen




Produktinformationen	
Bestell-Produktname	CorePro lustre ND 7-60W E27 827 P48 FR
Gesamtbezeichnung des Produkts	CorePro lustre ND 7-60W E27 827 P48 FR
Gesamt-Produktcode	871951431302600
Bestellcode	31302600
Material-Nr. (12NC)	929002973002
Anzahl pro Verpackung	1
Nettogewicht (Einzelteil)	0,028 kg
EAN/UPC – Produkt/Kiste	8719514313026
Zähler - Pakete pro Außenkarton	10
EAN Umverpackung	8719514313033


Product	D	C
CorePro lustre ND 7-60W E27 827 P48 FR	48 mm	95 mm

CorePro LED Kerzen-und Tropfenlampenform


Photometrische Daten



Light Distribution Diagram - CorePro lustre ND 7-60W E27 827 P48 FR




Spectral Power Distribution Colour - CorePro lustre ND 7-60W E27 827 P48 FR




General uniform lighting - CorePro lustre ND 7-60W E27 827 P48 FR

General uniform lighting - CorePro lustre ND 7-60W E27 827 P48 FR

Lebensdauer



Life Expectancy Diagram



Lumen Maintenance Diagram - CorePro lustre ND 7-60W E27 827 P48 FR

CorePro LED Kerzen-und Tropfenlampenform

