



# CorePro LED kaars- en kogellampen - Plastic

## CorePro lustre ND 7-60W E27 827 P48 FR

De Philips CorePro LEDkaars- en kogellampen zijn ontworpen voor retrofitvervangings van gloeilampen en komen met name tot hun recht in kroonluchters. Ze zijn compatibel met armaturen met een E14-lampvoet voor kaarslampen en E14- of E27-lampvoet voor kogellampen, en zijn verkrijgbaar in meerdere kleurtemperaturen. LED-lampen bieden enorme energiebesparingen tot 80% in vergelijking met halogeenlampen en een uitstekende lichtkwaliteit. Met een levensduur van 15.000 uur worden de onderhoudskosten verlaagd. De Philips CorePro LEDkaars- en kogellampen zijn perfect voor jouw basisverlichtingsbehoeften.

### Product gegevens

Algemene informatie		Flikkerwaarde (PstLM)	
Lampvoet	E27		1
Nominale levensduur	15.000 hr	Stroboscoopeffectwaarde (SVM)	0,4
Schakelcyclus	50.000	Photobiological safety according to EN 62471	RG1
Lamptype	LED	Bedrijfs- en elektrische gegevens	
Meetreferentie van lichtstroom	Sphere	Ingangsfrequentie	50 to 60 Hz
Gegevens lichttechniek		Ingangsfrequentie	50 tot 60 Hz
Kleurcode	827 [CCT of 2700K]	Energieverbruik	7 W
Lichtstroom	806 lm	Lampstroom (nom.)	59 mA
Lichtrendement (gespec.) (nom.)	115,00 lm/W	Overeenkomstig vermogen	60 W
Kleuraanduiding	Warm wit (WW)	Opstarttijd (nom.)	0,5 s
Gecorreleerde kleurtemperatuur (nom)	2700 K	Opwarmtijd tot 60% licht	0,5 s
Kleurconsistentie	<6	Arbeidsfactor	0,51
Kleurweergave-index (CRI)	80	Spanning (nom.)	220-240 V
LLMF bij einde nominale levensduur (nom.)	70 %		

# CorePro LED kaars- en kogellampen - Plastic

## Operationele temperatuur

T-behuizing maximaal (nom.)	83 °C
-----------------------------	-------

## Dimbaarheid en regelsystemen

Dimbaar	Nee
---------	-----

## Eigenschappen behuizing en afmetingen

Lampafwerking	Mat
Lampvorm	P48

## Keurmerken en classificaties

Energie-efficiëntieklasse	E
Energieverbruik kWh/1.000 uur	7 kWh
EPREL-registratienummer	453213
CE-markering	Ja
Conform EU RoHS-richtlijn	Ja
EyeComfort	Ja


## Toepassingsomstandigheden

kan dit worden gebruikt in gesloten armaturen No

## Productgegevens


Productnaam voor bestelling	CorePro lustre ND 7-60W E27 827 P48 FR
Volledige productnaam	CorePro lustre ND 7-60W E27 827 P48 FR
Full EOC	871951431302600
Bestelcode	8719514313026
Materiaalnr. (12NC)	929002973002
Lokale code	31302600
Numerator - Aantal per pak	1
Nettogewicht (per stuk)	0,028 kg
EAN/UPC - product/behuizing	8719514313026
Numerator - Dozen per buitendoos	10
EAN/UPC - Case	8719514313033

## Maatschets




Product	D	C
CorePro lustre ND 7-60W E27 827 P48 FR	48 mm	95 mm

## Fotometrische gegevens




Light Distribution Diagram - CorePro lustre ND 7-60W E27 827 P48 FR



Spectral Power Distribution Colour - CorePro lustre ND 7-60W E27 827 P48 FR

# CorePro LED kaars- en kogellampen - Plastic

## Fotometrische gegevens



Technical drawing showing beam spread and light distribution data. It includes a beam spread diagram, a table of beam spread data, and a table of light distribution data.

General uniform lighting - CorePro lustre ND 7-60W E27 827 P48 FR

## Levensduur



Life Expectancy Diagram



Lumen Maintenance Diagram - CorePro lustre ND 7-60W E27 827 P48 FR

