



CorePro LED Kerzen- und Tropfenlampenform

CorePro lustre ND 7-60W E14 827 P48 FR

Markenqualität zum Einstiegspreis. Die CorePro LED Kerzen- und Tropfenformlampen wurde als Ersatz für Glühlampen entwickelt. Sie eignet sich für Leuchten mit E14-Fassung und wirkt auch in Kronleuchtern überaus attraktiv. LED-Lampen erlauben erhebliche Energieeinsparungen und sind mit deutlich geringeren Wartungskosten verbunden.

Produkt Daten

Allgemeine Informationen		Flackerwert (PstLM) – Flackerwert gemäß EN 61000-3-3	
Sockel	E14		1
Nennlebensdauer	15.000 Stunde(n)	Messung der Sichtbarkeit des Stroboskopeffekts (SVM)	0,4
Schaltzyklus	50.000	Photobiologische Sicherheit gemäß EN 62471	RG1
Beleuchtungstechnologie	LED	Betrieb und Elektrik	
Referenz für Lichtstrommessung	Sphere	Netzfrequenz	50 to 60 Hz
Lichttechnische Daten		Eingangsfrequenz	50 bis 60 Hz
Farbcode	827 [CCT of 2700K]	Systemleistung	7 W
Lichtstrom	806 lm	Lampenstrom (Nom)	59 mA
Lichtfarbe	Warmweiß (WW)	Äquivalente Leistung	60 W
Nennlichtausbeute (Nom)	115,00 lm/W	Startzeit (Nom)	0,5 s
Ähnlichste Farbtemperatur (Nom)	2700 K	Aufwärmzeit bis 60 % Licht	0,5 s
Farbkonsistenz	<6	Leistungsfaktor (Bruchteil)	0,51
Farbwiedergabeindex (CRI)	80	Spannung (Nom)	220-240 V
Restlichtstrom am Ende der Nennlebensdauer (Nom.)	70 %		

CorePro LED Kerzen- und Tropfenlampenform

Temperatur	
Gehäusetemperatur (Nom)	87 °C

Lichtregelung und Dimmen	
Dimmbar	Nein


Mechanik und Gehäuse	
Kolbenausführung	Matt
Kolbenform	P48

Genehmigung und Anwendung	
Energieeffizienzklasse	E
Energieverbrauch kWh/1.000 Std.	7 kWh
EPREL Registrierungsnummer	453214
CE-Zeichen	Ja
EU RoHS-konform	Ja
EyeComfort	Ja

Anwendungsbedingungen	
ist eine Verwendung in geschlossenen Leuchten möglich	No

Produktdaten	
Bestell-Produktname	CorePro lustre ND 7-60W E14 827 P48 FR
Gesamtbezeichnung des Produkts	CorePro lustre ND 7-60W E14 827 P48 FR
Gesamt-Produktcode	871951431304000
Bestellcode	31304000
Material-Nr. (12NC)	929002973102
Anzahl pro Verpackung	1
Nettogewicht (Einzelteil)	0,023 kg
EAN/UPC – Produkt/Kiste	8719514313040
Zähler - Pakete pro Außenkarton	10
EAN Umverpackung	8719514313057


Abmessungsskizzen




Product	D	C
CorePro lustre ND 7-60W E14 827 P48 FR	48 mm	93 mm

CorePro LED Kerzen-und Tropfenlampenform


Photometrische Daten



Light Distribution Diagram - CorePro lustre ND 7-60W E14 827 P48 FR




Spectral Power Distribution Colour - CorePro lustre ND 7-60W E14 827 P48 FR




General uniform lighting - CorePro lustre ND 7-60W E14 827 P48 FR

General uniform lighting - CorePro lustre ND 7-60W E14 827 P48 FR

Lebensdauer



Life Expectancy Diagram



Lumen Maintenance Diagram - CorePro lustre ND 7-60W E14 827 P48 FR

CorePro LED Kerzen-und Tropfenlampenform

