



Lampes CorePro LEDbulb filament forme classique

LED double layers 20W E27 smoky DIM

Avec leur design classique aux accents vintage, les ampoules LED à filament classiques combinent les formes familières des lampes incandescentes classiques et les avantages la technologie LED : longue durée de vie et jusqu'à 90% d'économies d'énergie.

Données du produit

Informations générales	
Culot	E27
Durée de vie nominale	15 000 h
Nombre de cycles d'allumage	20 000
Durée de vie nominale (heures)	15 000 h
Type de lampe	LED
Données techniques de l'éclairage	
Code couleur	818 [CCT of 1800K]
Code couleur	818 [CCT of 1800K]
Flux lumineux	200 lm
Efficacité lumineuse (nominale)	30 lm/W
Désignation de la couleur	1800
Température de couleur corrélée (nom.)	1800 K
Cohérence des couleurs	<6
Indice de rendu de couleur (IRC)	80
LLMF à la fin de la durée de vie nominale (nom.)	70 %
Valeur de scintillement (PstLM)	1

Valeur d'effet stroboscopique (SVM)	0,4
Sécurité photobiologique selon EN 62471	RG1

Fonctionnement et électricité	
Fréquence linéaire	50 to 60 Hz
Fréquence d'entrée	50 à 60 Hz
Consommation électrique	6,5 W
Courant lampe (nom.)	40 mA
Puissance équivalente	20 W
Heure de démarrage (nom.)	0,5 s
Temps de chauffe à 60 %	0,5 s
Facteur de puissance (fraction)	0,7
Tension (nom.)	220-240 V

Température	
Gamme de températures ambiantes	-20 à +45 °C
Température maximale du produit (nom.)	30 °C

Lampes CorePro LEDbulb filament forme classique

Commandes et gradation

Variation de l'intensité lumineuse Uniquement avec certains variateurs

Mécanique et boîtier

Finition ampoule fumé

Matériaux des lampes Verre

Forme de la lampe Double couche

Approbation et application

Consommation d'énergie kWh/1 000 h 7 kWh

Marquage CE Oui

Conforme à RoHS Oui

EyeComfort Oui

Conditions d'application

peut-il être utilisé dans des luminaires fermés ? No

Données du produit

Nom du produit de la commande LED double layers 20W E27 smoky DIM

Nom de produit complet LED double layers 20W E27 smoky DIM

Code EOC 871951431372900

Code de commande 31372900

Code 12NC 929002982301

Numérateur - Quantité par kit 1


Poids net (pièce) 0,632 kg

Code EAN - Produit/Boîte 8719514313729

Conditionnement par carton 2



Codes EAN/UPC - Boîte 8719514313736

Schéma dimensionnel



Product	D	C
LED double layers 20W E27 smoky DIM	202 mm	293 mm

Données photométriques




Spectral Power Distribution Colour - LED double layers 20W E27 smoky DIM

General uniform lighting - LED double layers 20W E27 smoky DIM

Lampes CorePro LEDbulb filament forme classique

Données photométriques



Light Distribution Diagram - LED double layers 20W E27 smoky DIM

Durée de vie



Life Expectancy Diagram



Lumen Maintenance Diagram - LED double layers 20W E27 smoky DIM

