



# Lampes CorePro LEDbulb filament forme classique

## LED giant crystal 26W E27 smoky DIM

Avec leur design classique aux accents vintage, les ampoules LED à filament classiques combinent les formes familières des lampes incandescentes classiques et les avantages la technologie LED : longue durée de vie et jusqu'à 90% d'économies d'énergie.

### Données du produit

Informations générales	
Culot	E27
Durée de vie nominale	15 000 h
Nombre de cycles d'allumage	20 000
Durée de vie nominale (heures)	15 000 h
Type de lampe	LED

Données techniques de l'éclairage	
Code couleur	818 [CCT of 1800K]
Code couleur	818 [CCT of 1800K]
Flux lumineux	270 lm
Efficacité lumineuse (nominale)	38 lm/W
Désignation de la couleur	1800
Température de couleur corrélée (nom.)	1800 K
Cohérence des couleurs	<6
Indice de rendu de couleur (IRC)	80
LLMF à la fin de la durée de vie nominale (nom.)	70 %
Valeur de scintillement (PstLM)	1

Valeur d'effet stroboscopique (SVM)	0,4
Sécurité photobiologique selon EN 62471	RG1

Fonctionnement et électricité	
Fréquence linéaire	50 to 60 Hz
Fréquence d'entrée	50 à 60 Hz
Consommation électrique	7 W
Courant lampe (nom.)	43 mA
Puissance équivalente	26 W
Heure de démarrage (nom.)	0,5 s
Temps de chauffe à 60 %	0.5 s
Facteur de puissance (fraction)	0.7
Tension (nom.)	220-240 V

Température	
Gamme de températures ambiantes	-20 à +45 °C
Température maximale du produit (nom.)	35 °C

# Lampes CorePro LEDbulb filament forme classique

## Commandes et gradation

Variation de l'intensité lumineuse Uniquement avec certains variateurs

## Mécanique et boîtier

Finition ampoule fumé  
 Matériaux des lampes Verre  
 Forme de la lampe Cristal

## Approbation et application

Consommation d'énergie kWh/1 000 h 7 kWh  
 Marquage CE Oui  
 Conforme à RoHS Oui  
 EyeComfort Oui


## Conditions d'application

peut-il être utilisé dans des luminaires fermés ? No

## Données du produit



Nom du produit de la commande LED giant crystal 26W E27 smoky DIM  
 Nom de produit complet LED giant crystal 26W E27 smoky DIM  
 Code EOC 871951431374300  
 Code de commande 31374300  
 Code 12NC 929002982401  
 Numérateur - Quantité par kit 1  
 Poids net (pièce) 0,494 kg  
 Code EAN - Produit/Boîte 8719514313743  
 Conditionnement par carton 2  
 Codes EAN/UPC - Boîte 8719514313750

## Schéma dimensionnel



Product	D	C
LED giant crystal 26W E27 smoky DIM	103 mm	366 mm

## Données photométriques




General uniform lighting - LED giant crystal 26W E27 smoky DIM

Spectral Power Distribution Colour - LED giant crystal 26W E27 smoky DIM

General uniform lighting - LED giant crystal 26W E27 smoky DIM

# Lampes CorePro LEDbulb filament forme classique

## Données photométriques



Light Distribution Diagram - LED giant crystal 26W E27 smoky DIM

## Durée de vie



Life Expectancy Diagram



Lumen Maintenance Diagram - LED giant crystal 26W E27 smoky DIM

