



Lampes CorePro LEDbulb filament forme classique

LED giant 20W E27 A160 1800K smoky D

Avec leur design classique aux accents vintage, les ampoules LED à filament classiques combinent les formes familières des lampes incandescentes classiques et les avantages la technologie LED : longue durée de vie et jusqu'à 90% d'économies d'énergie.

Données du produit

Informations générales	
Culot	E27
Durée de vie nominale	15 000 h
Nombre de cycles d'allumage	20 000
Durée de vie nominale (heures)	15 000 h
Type de lampe	LED
Données techniques de l'éclairage	
Code couleur	818 [CCT of 1800K]
Code couleur	818 [CCT of 1800K]
Flux lumineux	200 lm
Efficacité lumineuse (nominale)	30 lm/W
Désignation de la couleur	1800
Température de couleur corrélée (nom.)	1800 K
Cohérence des couleurs	<6
Indice de rendu de couleur (IRC)	80
LLMF à la fin de la durée de vie nominale (nom.)	70 %
Valeur de scintillement (PstLM)	1

Valeur d'effet stroboscopique (SVM)	0,4
Sécurité photobiologique selon EN 62471	RG1
Fonctionnement et électricité	
Fréquence linéaire	50 to 60 Hz
Fréquence d'entrée	50 à 60 Hz
Consommation électrique	6,5 W
Courant lampe (nom.)	40 mA
Puissance équivalente	20 W
Heure de démarrage (nom.)	0,5 s
Temps de chauffe à 60 %	0,5 s
Facteur de puissance (fraction)	0,7
Tension (nom.)	220-240 V
Température	
Gamme de températures ambiantes	-20 à +45 °C
Température maximale du produit (nom.)	45 °C

Lampes CorePro LEDbulb filament forme classique

Commandes et gradation

Variation de l'intensité lumineuse Uniquement avec certains variateurs

Mécanique et boîtier

Finition ampoule	fumé
Matériaux des lampes	Verre
Forme de la lampe	A160

Approbation et application

Consommation d'énergie kWh/1 000 h	7 kWh
Marquage CE	Oui
Conforme à RoHS	Oui
EyeComfort	Oui
Innovations LED	EyeComfort


Conditions d'application

peut-il être utilisé dans des luminaires fermés ? No

Données du produit



Nom du produit de la commande	LED giant 20W E27 A160 1800K smoky D
Nom de produit complet	LED giant 20W E27 A160 1800K smoky D
Code EOC	871951431537200
Code de commande	31537200
Code 12NC	929002982501
Numérateur - Quantité par kit	1
Poids net (pièce)	0,230 kg
Code EAN - Produit/Boîte	8719514315372
Conditionnement par carton	2
Codes EAN/UPC - Boîte	8719514315389

Schéma dimensionnel



Product	D	C
LED giant 20W E27 A160 1800K smoky D	162 mm	293 mm

Données photométriques




General uniform lighting - LED giant 20W E27 A160 1800K smoky D

Spectral Power Distribution Colour - LED giant 20W E27 A160 1800K smoky D

Lampes CorePro LEDbulb filament forme classique

Données photométriques



Light Distribution Diagram - LED giant 20W E27 A160 1800K smoky D

Durée de vie



Life Expectancy Diagram



Lumen Maintenance Diagram - LED giant 20W E27 A160 1800K smoky D

