



# Becuri LEDbulbs clasice cu filament

## LED giant 20W E27 G200 1800K smoky D

Disponând de un design clasic tradițional, becurile LEDbulbs clasice cu filament combină formele familiare ale becurilor clasice cu incandescență cu avantajele tehnologiei LED cu durată mare de viață. Acestea oferă lumină albă caldă atrăgătoare, decorativă, în același timp reducând consumul de energie cu aproximativ 90% în comparație cu becurile tradiționale.

### Catalog de date

Informații generale	
Baza elementului de fixare	E27
Durată de viață nominală	15.000 ore
Ciclu de comutare	20.000
Durată de viață nominală (ore)	15.000 ore
Lighting Technology	LED
Date tehnice lumină	
Cod culoare	818 [CCT of 1800K]
Cod culoare	818 [CCT of 1800K]
Unghi de distribuție luminoasă (nom.)	300 °
Flux luminos	200 lm
Denumirea culorii	1800
Randament luminos (nominal) (nom.)	30 lm/W
Temperatură de culoare corelată (nom.)	1800 K
Consistență culori	<6
Indice de redare a culorilor (IRC)	80
Factorul de menținere a fluxului luminos al lămpii la sfârșitul duratei de viață nominale (nom.)	70 %

Valoare pălpăire (PstLM)	1
Valoare efect stroboscopic (SVM)	0,4
Photobiological safety according to EN 62471	RG1
Funcționare și sistem electric	
Frecvență la linie	50 to 60 Hz
Frecvență de intrare	De la 50 până la 60 Hz
Consum de curent	6,5 W
Curent lămpă (nom.)	40 mA
Echivalent putere	20 W
Timp de pornire (nom.)	0,5 s
Timp de încălzire până la 60% lumină	0,5 s
Factor de putere (fracție)	0,7
Tensiune (nom.)	220-240 V
Temperatură	
Interval temperatură ambientală	De la -20 până la +45 °C
Maximum T-case (nom.)	45 °C

## Becuri LEDbulbs clasice cu filament

### Sisteme de comandă și reglarea intensității luminoase

Cu reglarea intensității luminoase	Numai cu anumite variatoare
------------------------------------	-----------------------------

### Sistem mecanic și carcasă

Finisaj bec	fumuriu
Material bec	Sticlă
Formă bec	G200

### Aprobare și aplicație

Consum de energie kWh/1000 h	7 kWh
Marcaj CE	Da
În conformitate cu RoHS	Da
EyeComfort	Da
Inovații LED	EyeComfort


### Condiții de utilizare

poate fi folosit în corpuri de iluminat închise	No
---	----

### Date despre produs


Nume comandă produs	LED giant 20W E27 G200 1800K smoky D
Numele complet al produsului	LED giant 20W E27 G200 1800K smoky D
Full EOC	871951431539600
Cod de comandă	31539600
Număr material (12NC)	929002982601
Numărător SAP – Cantitate per pachet	1
Greutate netă (bucată)	0,360 kg
EAN/UPC – Produs/Cutie	8719514315396
Numărător SAP – Pachete per exterior	2
EAN/UPC – Cutie	8719514315402

### Cote




Product	D	C
LED giant 20W E27 G200 1800K smoky D	202 mm	286 mm

### Date fotometrice




Light Distribution Diagram - LED giant 20W E27 G200 1800K smoky D



Spectral Power Distribution Colour - LED giant 20W E27 G200 1800K smoky D



# Becuri LEDbulbs clasice cu filament

## Date fotometrice



General uniform lighting - LED giant 20W E27 G200 1800K smoky D

## Durată de viață



Life Expectancy Diagram

Lumen Maintenance Diagram - LED giant 20W E27 G200 1800K smoky D

