



Becuri LEDbulbs clasice cu filament

LED giant 20W E27 T65 1800K smoky D

Disponând de un design clasic tradițional, becurile LEDbulbs clasice cu filament combină formele familiare ale becurilor clasice cu incandescență cu avantajele tehnologiei LED cu durată mare de viață. Acestea oferă lumină albă caldă atrăgătoare, decorativă, în același timp reducând consumul de energie cu aproximativ 90% în comparație cu becurile tradiționale.

Catalog de date

Informații generale	
Baza elementului de fixare	E27
Durată de viață nominală	15.000 ore
Ciclu de comutare	20.000
Durată de viață nominală (ore)	15.000 ore
Lighting Technology	LED

Date tehnice lumină	
Cod culoare	818 [CCT of 1800K]
Cod culoare	818 [CCT of 1800K]
Unghi de distribuție luminoasă (nom.)	300°
Flux luminos	200 lm
Denumirea culorii	1800
Randament luminos (nominal) (nom.)	30 lm/W
Temperatură de culoare corelată (nom.)	1800 K
Consistență culori	<6
Indice de redare a culorilor (IRC)	80
Factorul de menținere a fluxului luminos al lămpii la sfârșitul duratei de viață nominale (nom.)	70 %

Valoare pălpăire (PstLM)	1
Valoare efect stroboscopic (SVM)	0,4
Photobiological safety according to EN 62471	RG1

Funcționare și sistem electric	
Frecvență la linie	50 to 60 Hz
Frecvență de intrare	De la 50 până la 60 Hz
Consum de curent	6,5 W
Curent lampă (nom.)	40 mA
Echivalent putere	20 W
Timp de pornire (nom.)	0,5 s
Timp de încălzire până la 60% lumină	0,5 s
Factor de putere (fracție)	0,7
Tensiune (nom.)	220-240 V

Temperatură	
Interval temperatură ambientală	De la -20 până la +45 °C
Maximum T-case (nom.)	45 °C

Becuri LEDbulbs clasice cu filament

Sisteme de comandă și reglarea intensității luminoase

Cu reglarea intensității luminoase Numai cu anumite variatoare

Sistem mecanic și carcasă

Finisaj bec fumuriu

Material bec Sticlă

Formă bec T65

Aprobare și aplicație

Consum de energie kWh/1000 h 7 kWh

Marcaj CE Da

În conformitate cu RoHS Da

EyeComfort Da

Inovații LED EyeComfort

Condiții de utilizare

poate fi folosit în corpuri de iluminat închise No

Date despre produs

Nume comandă produs LED giant 20W E27 T65 1800K smoky D

Numele complet al produsului LED giant 20W E27 T65 1800K smoky D

Full EOC 871951431541900

Cod de comandă 31541900

Număr material (12NC) 929002982701

Numărător – Cantitate per pachet 1


Greutate netă (bucată) 0,196 kg

EAN/UPC – Produs/Cutie 8719514315419

Numărător SAP – Pachete per exterior 2


EAN/UPC – Cutie 8719514315426

Cote




Product	D	C
LED giant 20W E27 T65 1800K smoky D	66 mm	273 mm

Date fotometrice




Light Distribution Diagram - LED giant 20W E27 T65 1800K smoky D



Spectral Power Distribution Colour - LED giant 20W E27 T65 1800K smoky D


Becuri LEDbulbs clasice cu filament

Date fotometrice



General uniform lighting - LED giant 20W E27 T65 1800K smoky D

Durată de viață



Life Expectancy Diagram

Lumen Maintenance Diagram - LED giant 20W E27 T65 1800K smoky D

