



Lampes LED Designs et Décoratives DIM

MAS VLE LEDBulbD4-25W E27 A60 GOLD SP G

Qu'il s'agisse d'un objet lumineux distinctif ou d'une série de plafonniers suspendus, les ampoules LED décoratives Philips ajoutent un style industriel chaleureux, chic et intemporel à votre maison. Elle permettent une très longue durée de vie, des économies d'énergie atteignant les 90 % sans aucun scintillement.

Données du produit

Informations générales		Fonctionnement et électricité	
Culot	E27	Fréquence linéaire	50 to 60 Hz
Durée de vie nominale	15 000 h	Fréquence d'entrée	50 à 60 Hz
Nombre de cycles d'allumage	20 000	Consommation électrique	4 W
Type de lampe	LED	Courant lampe (nom.)	24 mA
Données techniques de l'éclairage		Puissance équivalente	25 W
Code couleur	818 [CCT of 1800K]	Heure de démarrage (nom.)	0,5 s
Flux lumineux	250 lm	Temps de chauffe à 60 %	0,5 s
Efficacité lumineuse (nominale)	62 lm/W	Facteur de puissance (fraction)	0,7
Désignation de la couleur	1800	Tension (nom.)	220-240 V
Température de couleur corrélée (nom.)	1800 K	Température	
Cohérence des couleurs	<6	Gamme de températures ambiantes	-20 à +45 °C
Indice de rendu de couleur (IRC)	80	Température maximale du produit (nom.)	35 °C
LLMF à la fin de la durée de vie nominale (nom.)	70 %	Commandes et gradation	
Valeur de scintillement (PstLM)	1	Variation de l'intensité lumineuse	Uniquement avec certains variateurs
Valeur d'effet stroboscopique (SVM)	0,4	Mécanique et boîtier	
Sécurité photobiologique selon EN 62471	RG1	Finition ampoule	Ambre

Lampes LED Designs et Décoratives DIM

Matériaux des lampes	Verre
Forme de la lampe	A60

Approbation et application

Consommation d'énergie kWh/1 000 h	4 kWh
Marquage CE	Oui
Conforme à RoHS	Oui
EyeComfort	Oui

Conditions d'application


peut-il être utilisé dans des luminaires fermés ?	No
---	----

Données du produit

Nom du produit de la commande	MAS VLE LEDBulbD4-25W E27 A60 GOLD SP G
-------------------------------	--



Nom de produit complet	MAS VLE LEDBulbD4-25W E27 A60 GOLD SP G
Code EOC	871951431551800
Code de commande	31551800
Code 12NC	929002982802
Numérateur - Quantité par kit	1
Poids net (pièce)	0,030 kg
Code EAN - Produit/Boîte	8719514315518
Conditionnement par carton	10
Codes EAN/UPC - Boîte	8719514315525

Schéma dimensionnel



Product	D	C
MAS VLE LEDBulbD4-25W E27 A60 GOLD SP G	61 mm	106 mm

Données photométriques




Spectral Power Distribution Colour - MAS VLE LEDBulbD4-25W E27 A60
GOLD SP G

General uniform lighting - MAS VLE LEDBulbD4-25W E27 A60 GOLD SP G

Lampes LED Designs et Décoratives DIM

Données photométriques



Light Distribution Diagram - MAS VLE LEDBulbD4-25W E27 A60 GOLD SP G

Durée de vie



Life Expectancy Diagram



Lumen Maintenance Diagram - MAS VLE LEDBulbD4-25W E27 A60 GOLD SP G

