

MASTER Value Decoratieve LEDbulb

MAS VLE LEDBulbD4-25W E27 A60 GOLD SP G

De nieuwe collectie MASTER Value decoratieve LED-lampen zal elke woning transformeren. Decoratieve LED-lampen zijn ideaal omdat ze een perfecte hoeveelheid (warm) wit licht geven en minimaal aanwezig zijn in de ruimte. Door de lange levensduur, tot 90% energiebesparingen, geen flikkeringen en een directe volledige helderheid profiteer je van zacht en gelijk verdeeld licht. En dankzij de dimbare LED-lampen kun je de hoeveelheid licht aanpassen aan je stemming. Daarmee creëer je een prettige harmonie in je ruimte. De LED-lampen hebben een trendy en stijlvolle uitstraling.

Product gegevens

Algemene informatie	
Lampvoet	E27
Nominale levensduur	15.000 hr
Schakelcyclus	20.000
Lamptype	LED

Gegevens lichttechniek	
Kleurcode	818 [CCT of 1800K]
Lichtstroom	250 lm
Kleuraanduiding	1800
Gecorrleerde kleurtemperatuur (nom.)	1800 K
Lichtrendement (gespec.) (nom.)	62 lm/W
Kleurconsistentie	<6
Kleurweergave-index (CRI)	80
LLMF bij einde nominale levensduur (nom.)	70 %
Photobiological safety according to EN 62471	RG1

Bedrijfs- en elektrische gegevens	
Ingangsfrequentie	50 to 60 Hz
Ingangsfrequentie	50 tot 60 Hz
Energieverbruik	4 W
Lampstroom (nom.)	24 mA
Overeenkomstig vermogen	25 W
Opstarttijd (nom.)	0,5 s
Opwarmtijd tot 60% licht	0,5 s
Arbeidsfactor	0,7
Spanning (nom.)	220-240 V

Operationele temperatuur	
T-behuizing maximaal (nom.)	35 °C

Dimbaarheid en regelsystemen	
Dimbaar	Alleen met specifieke dimmers

MASTER Value Decoratieve LEDbulb

Eigenschappen behuizing en afmetingen

Lampafwerking	Amber
Lampmateriaal	Glas
Lampvorm	A60
Nettogewicht (per stuk)	0,030 kg

Keurmerken en classificaties

Energieverbruik kWh/1.000 uur	4 kWh
CE-markering	Ja
Conform EU RoHS-richtlijn	Ja
EyeComfort	Ja
Flikkerwaarde (PstLM)	1
Stroboscoopeffectwaarde (SVM)	0,4
Bereik omgevingstemperatuur	-20 tot +45 °C


Toepassingsomstandigheden

kan dit worden gebruikt in gesloten armaturen No

Productgegevens



Productnaam voor bestelling	MAS VLE LEDBulbD4-25W E27 A60 GOLD SP G
Volledige productnaam	MAS VLE LEDBulbD4-25W E27 A60 GOLD SP G
Full EOC	871951431551800
Bestelcode	8719514315518
Materiaalnr. (12NC)	929002982802
Lokale code	31551800
Numerator - Aantal per pak	1
EAN/UPC - product/behuizing	8719514315518
Numerator - Dozen per buitendoos	10
EAN/UPC - Case	8719514315525

Maatschets



Product	D	C
MAS VLE LEDBulbD4-25W E27 A60 GOLD SP G	61 mm	106 mm

Fotometrische gegevens




Spectral Power Distribution Colour - MAS VLE LEDBulbD4-25W E27 A60 GOLD SP G

General uniform lighting - MAS VLE LEDBulbD4-25W E27 A60 GOLD SP G

MASTER Value Decoratieve LEDbulb

Fotometrische gegevens



Light Distribution Diagram - MAS VLE LEDBulbD4-25W E27 A60 GOLD SP G

Levensduur



Life Expectancy Diagram



Lumen Maintenance Diagram - MAS VLE LEDBulbD4-25W E27 A60 GOLD SP G

