



# LED-Lampen mit klassischem Glühfaden

## LED classic 25W ST64 E27GOLD SP D RFSRT4

Die Classic LED-Lampen zeichnen sich durch ihr klassisches Aussehen aus, strahlen ein dekoratives, warmweißes Licht ab und ermöglichen dabei Energieeinsparungen von bis zu 90%.

### Hinweise

- Nicht für Gleichspannung und/ oder elektronische Schalter geeignet
- Nicht für Treppenhausautomaten/ Bewegungsmelder geeignet

### Produkt Daten


Allgemeine Informationen		Nennlichtausbeute (nom.)	
Sockel	E27 [E27]	Nennlichtausbeute (nom.)	62 lm/W
Nennlebensdauer	15'000 Stunde(n)	Farbkonsistenz	<6
Schaltzyklus	20'000	Farbwiedergabeindex (CRI)	80
Nennlebensdauer (Std.)	15'000 Stunde(n)	Restlichtstrom am Ende der Nennlebensdauer (Nom.)	70 %
Beleuchtungstechnologie	LED	Flackerwert (PstLM)	1
EU RoHS-konform	Ja	Stroboskopeffektwert (SVM)	0.4
Lichttechnische Daten		Photobiologische Sicherheit gemäß EN 62471	RG1
Farbcode	818 [CCT of 1800K]	Betrieb und Elektrik	
Farbcode	818 [CCT of 1800K]	Netzfrequenz	50 to 60 Hz
Ausstrahlungswinkel (Nom)	330 Grad	Eingangsfrequenz	50 bis 60 Hz
Lichtstrom	250 lm	Energieverbrauch	4 W
Lichtfarbe	1800	Lampenstrom (Nom)	24 mA
Ähnlichste Farbtemperatur (Nom)	1800 K	Äquivalente Leistung	25 W

# LED-Lampen mit klassischem Glühfaden

Startzeit (Nom)	0.5 s
Aufwärmzeit bis 60 % Licht	0.5 s
Leistungsfaktor (Bruchteil)	0.7
Spannung (Nom)	220-240 V
<b>Temperatur</b>	
Umgebungstemperaturbereich	-20 bis +45 °C
Gehäusetemperatur (Nom)	35 °C
<b>Lichtregelung und Dimmen</b>	
Dimmbar	Nur mit Spezial-Dimmern
<b>Mechanik und Gehäuse</b>	
Kolbenausführung	Bernsteinfarben
Kolbenmaterial	Glas
Kolbenform	ST64
<b>Genehmigung und Anwendung</b>	
Energieverbrauch kWh/1.000 Std.	4 kWh



EyeComfort	Ja
<b>Produktdaten</b>	
Bestell-Produktname	LED classic 25W ST64 E27GOLD SP D RFSRT4
Gesamtbezeichnung des Produkts	LED classic 25W ST64 E27GOLD SP D RFSRT4
Gesamt-Produktcode	871951431545700
Bestellcode	31545700
Material-Nr. (12NC)	929002982901
Anzahl pro Verpackung	1
EAN/UPC – Produkt/Kiste	8719514315457
Zähler - Pakete pro Außenkarton	4
EAN Umverpackung	8719514315464

## Abmessungsskizzen



Product	D	C
LED classic 25W ST64 E27GOLD SP D RFSRT4	65 mm	143 mm

## Photometrische Daten




Spectral Power Distribution Colour - LED classic 25W ST64 E27GOLD SP D RFSRT4

Light Distribution Diagram - LED classic 25W ST64 E27GOLD SP D RFSRT4

# LED-Lampen mit klassischem Glühfaden

## Photometrische Daten



General Parameters 43 Philips Lighting B.V. Page 10

General uniform lighting - LED classic 25W ST64 E27GOLD SP D RFSRT4

## Lebensdauer



Life Expectancy Diagram - LED classic 25W ST64 E27GOLD SP D RFSRT4



Lumen Maintenance Diagram - LED classic 25W ST64 E27GOLD SP D RFSRT4

