

Classic filament LEDbulbs

LED classic 25W ST64 E27GOLD SP D RFSRT4

Με κλασική παραδοσιακή σχεδίαση, οι κλασικοί λαμπτήρες νήματος LEDbulb συνδυάζουν τα οικεία σχήματα των λαμπτήρων πυράκτωσης με τα οφέλη της τεχνολογίας LED μεγάλης διάρκειας ζωής. Προσφέρουν όμορφο, διακοσμητικό, θερμό λευκό φως ενώ εξοικονομούν περίπου 90% σε ενεργειακό κόστος συγκριτικά με τους παραδοσιακούς λαμπτήρες φωτισμού.

δεδομένα Προϊόντων

Γενικές πληροφορίες	
Βάση-κάλυμμα	E27 [E27]
Ονομαστική διάρκεια ζωής	15.000 h
Κύκλος λειτουργίας	20.000
Ονομαστική διάρκεια ζωής (ώρες)	15.000 h
Lighting Technology	LED
Συμβατότητα με την οδηγία RoHS της ΕΕ	Ναι
Τεχνικά χαρακτηριστικά φωτισμού	
Κωδικός χρώματος	818 [CCT of 1800K]
Κωδικός χρώματος	818 [CCT of 1800K]
Γωνία δέσμης (ονομ.)	330 μοίρα(ες)
Φωτεινή ροή	250 lm
Ανάθεση χρωμάτων	1800
Συσχετισμένη θερμοκρασία χρώματος - CCT (ονομαστική)	1800 K
Απόδοση φωτεινότητας (ονομαστική) (ονομ.)	62 lm/W
Συνάφεια χρωμάτων	<6
Δείκτης χρωματικής απόδοσης (CRI)	80

LLMF στο τέλος της ονομαστικής διάρκειας ζωής (ονομ.)	70 %
Τιμή τρεμοπαίγματος (PstLM)	1
Στροβοσκοπικό εφέ	0,4
Photobiological safety according to EN 62471	RG1
Χαρακτηριστικά ηλεκτρικής λειτουργίας	
Line Frequency	50 to 60 Hz
Συχνότητα εισόδου	50 έως 60 Hz
Κατανάλωση ενέργειας	4 W
Ένταση ρεύματος λαμπτήρα (ονομ.)	24 mA
Αντίστοιχη ισχύς	25 W
Χρόνος έναρξης (ονομ.)	0,5 s
Χρόνος προθέρμανσης στο 60% φωτισμού	0.5 s
Συντελεστής ισχύος (Κλάσμα)	0.7
Τάση (ονομ.)	220-240 V
Θερμοκρασία	
Εύρος θερμοκρασίας περιβάλλοντος	-20 έως +45 °C


Classic filament LEDbulbs

Μέγιστη θερμ. περιβλήματος λειτουργίας (ονομ.)	35 °C
Συστήματα ελέγχου και ρύθμιση της έντασης	
Με ρύθμιση έντασης	Μόνο με ροοστάτες συγκεκριμένου τύπου
Μηχανικά εξαρτήματα και Περιβλήμα	
Φινίρισμα λαμπτήρα	Κεχριμπαρένιο
Υλικό λαμπτήρα	Γυαλί
Σχήμα λαμπτήρα	ST64
Έγκριση και Εφαρμογή	
Κατανάλωση ενέργειας kWh/1000 ώρες	4 kWh
EyeComfort	Ναι

Στοιχεία προϊόντος



Όνομα παραγωγέας προϊόντος	LED classic 25W ST64 E27GOLD SP D RFSRT4
Πλήρες όνομα προϊόντος	LED classic 25W ST64 E27GOLD SP D RFSRT4
Full EOC	871951431545700
Κωδικός παραγωγέας	31545700
Αρ. υλικού (12NC)	929002982901
Αριθμητής - Ποσότητα ανά συσκευασία	1
EAN/UPC - Προϊόν/Θήκη	8719514315457
Αριθμητής SAP - Πακέτα ανά εξωτερικό κουτί	4
EAN/UPC - Κιβώτιο	8719514315464

Σχεδιάγραμμα διαστάσεων



Product	D	C
LED classic 25W ST64 E27GOLD SP D RFSRT4	65 mm	143 mm

Φωτομετρικά δεδομένα




Spectral Power Distribution Colour - LED classic 25W ST64 E27GOLD SP D RFSRT4

Light Distribution Diagram - LED classic 25W ST64 E27GOLD SP D RFSRT4

Classic filament LEDbulbs

Φωτομετρικά δεδομένα




General uniform lighting - LED classic 25W ST64 E27GOLD SP D RFSRT4

Διάρκεια ζωής



Life Expectancy Diagram - LED classic 25W ST64 E27GOLD SP D RFSRT4



Lumen Maintenance Diagram - LED classic 25W ST64 E27GOLD SP D RFSRT4

