

Becuri LEDbulbs clasice cu filament

LED classic 25W ST64 E27GOLD SP D RFSRT4

Disponând de un design clasic tradițional, becurile LEDbulbs clasice cu filament combină formele familiare ale becurilor clasice cu incandescență cu avantajele tehnologiei LED cu durată mare de viață. Acestea oferă lumină albă caldă atrăgătoare, decorativă, în același timp reducând consumul de energie cu aproximativ 90% în comparație cu becurile tradiționale.

Catalog de date

Informații generale	
Baza elementului de fixare	E27 [E27]
Durată de viață nominală	15.000 ore
Ciclu de comutare	20.000
Durată de viață nominală (ore)	15.000 ore
Lighting Technology	LED
În conformitate cu RoHS	Da

Date tehnice lumină	
Cod culoare	818 [CCT of 1800K]
Cod culoare	818 [CCT of 1800K]
Unghi de distribuție luminoasă (nom.)	330 °
Flux luminos	250 lm
Denumirea culorii	1800
Temperatură de culoare corelată (nom.)	1800 K
Randament luminos (nominal) (nom.)	62 lm/W
Consistență culori	<6
Indice de redare a culorilor (IRC)	80

Factorul de menținere a fluxului luminos al lămpii la sfârșitul duratei de viață nominale (nom.)	70 %
Valoare pălpăire (PstLM)	1
Valoare efect stroboscopic (SVM)	0,4
Photobiological safety according to EN 62471	RG1

Funcționare și sistem electric	
Frecvență linie	50 to 60 Hz
Frecvență de intrare	De la 50 până la 60 Hz
Consum de curent	4 W
Curent lămpă (nom.)	24 mA
Echivalent putere	25 W
Timp de pornire (nom.)	0,5 s
Timp de încălzire până la 60% lumină	0,5 s
Factor de putere (fracție)	0,7
Tensiune (nom.)	220-240 V

Temperatură	
Interval temperatură ambientală	De la -20 până la +45 °C


Becuri LEDbulbs clasice cu filament

Maximum T-case (nom.)	35 °C
Sisteme de comandă și reglarea intensității luminoase	
Cu reglarea intensității luminoase	Numai cu anumite variatoare
Sistem mecanic și carcasă	
Finisaj bec	Chihlimbar
Material bec	Sticlă
Formă bec	ST64
Aprobare și aplicație	
Consum de energie kWh/1000 h	4 kWh
EyeComfort	Da

Date despre produs



Nume comandă produs	LED classic 25W ST64 E27GOLD SP D RFSRT4
Numele complet al produsului	LED classic 25W ST64 E27GOLD SP D RFSRT4
Full EOC	871951431545700
Cod de comandă	31545700
Număr material (12NC)	929002982901
Numărător SAP – Cantitate per pachet	1
EAN/UPC – Produs/Cutie	8719514315457
Numărător SAP – Pachete per exterior	4
EAN/UPC – Cutie	8719514315464

Cote



Product	D	C
LED classic 25W ST64 E27GOLD SP D RFSRT4	65 mm	143 mm

Date fotometrice




Spectral Power Distribution Colour - LED classic 25W ST64 E27GOLD SP D RFSRT4

Light Distribution Diagram - LED classic 25W ST64 E27GOLD SP D RFSRT4

Becuri LEDbulbs clasice cu filament

Date fotometrice




General Uniform Lighting - LED classic 25W ST64 E27GOLD SP D RFSRT4

General uniform lighting - LED classic 25W ST64 E27GOLD SP D RFSRT4

Durată de viață



Life Expectancy Diagram - LED classic 25W ST64 E27GOLD SP D RFSRT4



Lumen Maintenance Diagram - LED classic 25W ST64 E27GOLD SP D RFSRT4

