

# Dekorative MASTER Value LED-Glühlampen

## MAS VLE LEDBulbD4-25W E27 ST64 GOLD SP G

Die neue Deko-Kollektion transformiert Ihr Zuhause in ein schönes Ambiente, mit einer perfekten Mischung aus (warm-) weißem Licht und einem schlanken, minimalistischen Beleuchtungserlebnis. Mit einer sehr langen Nutzlebensdauer, bis zu 90 % Energieeinsparung, keinem sichtbaren Flackern und sofortiger voller Helligkeit kommen Sie zudem in den Genuss eines weichen und gleichmäßig verteilten Lichts, das einen trendigen und stilvollen Charme ausstrahlt und im Heimbereich für einladende Harmonie sorgt.

### Produkt Daten

Allgemeine Informationen	
Sockel	E27
Nennlebensdauer	15.000 Stunde(n)
Schaltzyklus	20.000
Beleuchtungstechnologie	LED

Lichttechnische Daten	
Farbcode	818 [CCT of 1800K]
Lichtstrom	250 lm
Lichtfarbe	1800
Nennlichtausbeute (Nom)	62 lm/W
Ähnlichste Farbtemperatur (Nom)	1800 K
Farbkonsistenz	<6
Farbwiedergabeindex (CRI)	80

Restlichtstrom am Ende der Nennlebensdauer (Nom.)	70 %
Flackerwert (PstLM) – Flackerwert gemäß EN 61000-3-3	1
Messung der Sichtbarkeit des Stroboskopeffekts (SVM)	0,4
Photobiologische Sicherheit gemäß EN 62471	RG1

Betrieb und Elektrik	
Netzfrequenz	50 to 60 Hz
Eingangsfrequenz	50 bis 60 Hz
Systemleistung	4 W
Lampenstrom (Nom)	24 mA
Äquivalente Leistung	25 W
Startzeit (Nom)	0,5 s

# Dekorative MASTER Value LED-Glühlampen

Aufwärmzeit bis 60 % Licht	0,5 s
Leistungsfaktor (Bruchteil)	0,7
Spannung (Nom)	220-240 V

## Temperatur

Umgebungstemperaturbereich	-20 bis +45 °C
Gehäusetemperatur (Nom)	35 °C

## Lichtregelung und Dimmen

Dimmbar	Nur mit Spezial-Dimmern
---------	-------------------------

## Mechanik und Gehäuse

Kolbenausführung	Bernsteinfarben
Kolbenmaterial	Glas
Kolbenform	ST64

## Genehmigung und Anwendung

Energieverbrauch kWh/1.000 Std.	4 kWh
CE-Zeichen	Ja
EU RoHS-konform	Ja
EyeComfort	Ja


## Anwendungsbedingungen

ist eine Verwendung in geschlossenen Leuchten möglich	No
---	----

## Produktdaten

Bestell-Produktname	MAS VLE LEDBulbD4-25W E27 ST64 GOLD SP G
Gesamtbezeichnung des Produkts	MAS VLE LEDBulbD4-25W E27 ST64 GOLD SP G
Gesamt-Produktcode	871951431553200
Bestellcode	31553200
Material-Nr. (12NC)	929002982902
Anzahl pro Verpackung	1
Nettogewicht (Einzelteil)	0,048 kg
EAN/UPC – Produkt/Kiste	8719514315532
Zähler – Pakete pro Außenkarton	10
EAN Umverpackung	8719514315549



## Abmessungsskizzen



Product	D	C
MAS VLE LEDBulbD4-25W E27 ST64 GOLD SP G	65 mm	143 mm


# Dekorative MASTER Value LED-Glühlampen

## Photometrische Daten





Spectral Power Distribution Colour - MAS VLE LEDBulbD4-25W E27 ST64 GOLD SP G

Light Distribution Diagram - MAS VLE LEDBulbD4-25W E27 ST64 GOLD SP G



General uniform lighting - MAS VLE LEDBulbD4-25W E27 ST64 GOLD SP G

## Lebensdauer



Life Expectancy Diagram

Lumen Maintenance Diagram - MAS VLE LEDBulbD4-25W E27 ST64 GOLD SP G

## Dekorative MASTER Value LED-Glühlampen

