

# Lampes LED Designs et Décoratives DIM

## MAS VLE LEDBulbD4-25W E27 ST64 GOLD SP G

Qu'il s'agisse d'un objet lumineux distinctif ou d'une série de plafonniers suspendus, les ampoules LED décoratives Philips ajoutent un style industriel chaleureux, chic et intemporel à votre maison. Elle permettent une très longue durée de vie, des économies d'énergie atteignant les 90 % sans aucun scintillement.

### Données du produit

Informations générales	
Culot	E27
Durée de vie nominale	15 000 h
Nombre de cycles d'allumage	20 000
Type de lampe	LED

Données techniques de l'éclairage	
Code couleur	818 [CCT of 1800K]
Flux lumineux	250 lm
Efficacité lumineuse (nominale)	62 lm/W
Désignation de la couleur	1800
Température de couleur corrélée (nom.)	1800 K
Cohérence des couleurs	<6
Indice de rendu de couleur (IRC)	80
LLMF à la fin de la durée de vie nominale (nom.)	70 %
Valeur de scintillement (PstLM)	1
Valeur d'effet stroboscopique (SVM)	0,4
Sécurité photobiologique selon EN 62471	RG1

Fonctionnement et électricité	
Fréquence linéaire	50 to 60 Hz
Fréquence d'entrée	50 à 60 Hz
Consommation électrique	4 W
Courant lampe (nom.)	24 mA
Puissance équivalente	25 W
Heure de démarrage (nom.)	0,5 s
Temps de chauffe à 60 %	0,5 s
Facteur de puissance (fraction)	0,7
Tension (nom.)	220-240 V

Température	
Gamme de températures ambiantes	-20 à +45 °C
Température maximale du produit (nom.)	35 °C

Commandes et gradation	
Variation de l'intensité lumineuse	Uniquement avec certains variateurs

Mécanique et boîtier	
Finition ampoule	Ambre

## Lampes LED Designs et Décoratives DIM

Matériaux des lampes	Verre
Forme de la lampe	ST64

### Approbation et application

Consommation d'énergie kWh/1 000 h	4 kWh
Marquage CE	Oui
Conforme à RoHS	Oui
EyeComfort	Oui

### Conditions d'application


peut-il être utilisé dans des luminaires fermés ? No

### Données du produit

Nom du produit de la commande	MAS VLE LEDBulbD4-25W E27 ST64 GOLD SP G
-------------------------------	---------------------------------------------


Nom de produit complet	MAS VLE LEDBulbD4-25W E27 ST64 GOLD SP G
Code EOC	871951431553200
Code de commande	31553200
Code 12NC	929002982902
Numérateur - Quantité par kit	1
Poids net (pièce)	0,048 kg
Code EAN - Produit/Boîte	8719514315532
Conditionnement par carton	10
Codes EAN/UPC - Boîte	8719514315549

## Schéma dimensionnel




Product	D	C
MAS VLE LEDBulbD4-25W E27 ST64 GOLD SP G	65 mm	143 mm

## Données photométriques




Spectral Power Distribution Colour - MAS VLE LEDBulbD4-25W E27 ST64  
GOLD SP G



Light Distribution Diagram - MAS VLE LEDBulbD4-25W E27 ST64 GOLD SP  
G

# Lampes LED Designs et Décoratives DIM

## Données photométriques



General Uniform Lighting 1 - ILLUMINANCE PER TABLE Page 11

### General uniform lighting - MAS VLE LEDBulbD4-25W E27 ST64 GOLD SP G

## Durée de vie



### Life Expectancy Diagram



### Lumen Maintenance Diagram - MAS VLE LEDBulbD4-25W E27 ST64 GOLD SP G

