



LED-Lampen mit klassischem Glühfaden

LED classic 25W G93 E27 GOLD SP D SRT4

Die Classic LED-Lampen zeichnen sich durch ihr klassisches Aussehen aus, strahlen ein dekoratives, warmweißes Licht ab und ermöglichen dabei Energieeinsparungen von bis zu 90%.

Hinweise

- Nicht für Gleichspannung und/ oder elektronische Schalter geeignet
- Nicht für Treppenhausautomaten/ Bewegungsmelder geeignet

Produkt Daten

Allgemeine Informationen		Farbkonsistenz	
Sockel	E27	Farbwiedergabeindex (CRI)	<6
Nennlebensdauer	15.000 Stunde(n)	Restlichtstrom am Ende der Nennlebensdauer (Nom.)	70 %
Schaltzyklus	20.000	Flackerwert (PstLM) – Flackerwert gemäß EN 61000-3-3	1
Nennlebensdauer (Std.)	15.000 Stunde(n)	Messung der Sichtbarkeit des Stroboskopeffekts (SVM)	0,4
Beleuchtungstechnologie	LED	Photobiologische Sicherheit gemäß EN 62471	RG1
Lichttechnische Daten		Betrieb und Elektrik	
Farbcode	818 [CCT of 1800K]	Netzfrequenz	50 to 60 Hz
Farbcode	818 [CCT of 1800K]	Eingangsfrequenz	50 bis 60 Hz
Ausstrahlungswinkel (Nom)	330 Grad	Systemleistung	4 W
Lichtstrom	250 lm	Lampenstrom (Nom)	24 mA
Nennlichtausbeute (Nom)	62 lm/W		
Lichtfarbe	1800		
Ähnlichste Farbtemperatur (Nom)	1800 K		

LED-Lampen mit klassischem Glühfaden

Äquivalente Leistung	25 W
Startzeit (Nom)	0,5 s
Aufwärmzeit bis 60 % Licht	0,5 s
Leistungsfaktor (Bruchteile)	0,7
Spannung (Nom)	220-240 V

Temperatur

Umgebungstemperaturbereich	-20 bis +45 °C
Gehäusetemperatur (Nom)	35 °C

Lichtregelung und Dimmen

Dimmbar	Nur mit Spezial-Dimmern
---------	-------------------------


Mechanik und Gehäuse

Kolbenausführung	Bernsteinfarben
Kolbenmaterial	Glas
Kolbenform	G93


Genehmigung und Anwendung

Energieverbrauch kWh/1.000 Std.	4 kWh
CE-Zeichen	Ja
EU RoHS-konform	Ja

Abmessungsskizzen



Photometrische Daten



Light Distribution Diagram - LED classic 25W G93 E27 GOLD SP D SRT4

EyeComfort	Ja
LED-Innovationen	EyeComfort


Anwendungsbedingungen

ist eine Verwendung in geschlossenen Leuchten möglich	No
---	----

Produktdaten

Bestell-Produktname	LED classic 25W G93 E27 GOLD SP D SRT4
Gesamtbezeichnung des Produkts	LED classic 25W G93 E27 GOLD SP D SRT4
Gesamt-Produktcode	871951431547100
Bestellcode	31547100
Material-Nr. (12NC)	929002983001
Anzahl pro Verpackung	1
Nettogewicht (Einzelteil)	0,060 kg
EAN/UPC – Produkt/Kiste	8719514315471
Zähler – Pakete pro Außenkarton	4
EAN Umverpackung	8719514315488


Product	D	C
LED classic 25W G93 E27 GOLD SP D SRT4	96 mm	143 mm



General uniform lighting - LED classic 25W G93 E27 GOLD SP D SRT4

LED-Lampen mit klassischem Glühfaden

Photometrische Daten



Spectral Power Distribution Colour - LED classic 25W G93 E27 GOLD SP D SRT4

Lebensdauer



Life Expectancy Diagram



Lumen Maintenance Diagram - LED classic 25W G93 E27 GOLD SP D SRT4

