



LED-Lampen mit klassischem Glühfaden

LED classic 25W G93 E27 GOLD SP D SRT4

Die Classic LED-Lampen zeichnen sich durch ihr klassisches Aussehen aus, strahlen ein dekoratives, warmweißes Licht ab und ermöglichen dabei Energieeinsparungen von bis zu 90%.

Hinweise

- Nicht für Gleichspannung und/ oder elektronische Schalter geeignet
- Nicht für Treppenhausautomaten/ Bewegungsmelder geeignet

Produkt Daten

Allgemeine Informationen		Ähnlichste Farbtemperatur (Nom)	
Sockel	E27 [E27]	Ähnlichste Farbtemperatur (Nom)	1800 K
Nennlebensdauer	15'000 Stunde(n)	Nennlichtausbeute (nom.)	62 lm/W
Schaltzyklus	20'000	Farbkonsistenz	<6
Nennlebensdauer (Std.)	15'000 Stunde(n)	Farbwiedergabeindex (CRI)	80
Beleuchtungstechnologie	LED	Restlichtstrom am Ende der Nennlebensdauer (Nom.)	70 %
CE-Zeichen	Ja	Flackerwert (PstLM)	1
EU RoHS-konform	Ja	Stroboskopeffektwert (SVM)	0.4
Lichttechnische Daten		Photobiologische Sicherheit gemäß EN 62471	RG1
Farbcode	818 [CCT of 1800K]	Betrieb und Elektrik	
Farbcode	818 [CCT of 1800K]	Netzfrequenz	50 to 60 Hz
Ausstrahlungswinkel (Nom)	330 Grad	Eingangsfrequenz	50 bis 60 Hz
Lichtstrom	250 lm	Energieverbrauch	4 W
Lichtfarbe	1800	Lampenstrom (Nom)	24 mA

LED-Lampen mit klassischem Glühfaden

Äquivalente Leistung	25 W
Startzeit (Nom)	0.5 s
Aufwärmzeit bis 60 % Licht	0.5 s
Leistungsfaktor (Bruchteile)	0.7
Spannung (Nom)	220-240 V

Temperatur

Umgebungstemperaturbereich	-20 bis +45 °C
Gehäusetemperatur (Nom)	35 °C

Lichtregelung und Dimmen

Dimmbar	Nur mit Spezial-Dimmern
---------	-------------------------

Mechanik und Gehäuse

Kolbenausführung	Bernsteinfarben
Kolbenmaterial	Glas
Kolbenform	G93 [G 93 mm]


Genehmigung und Anwendung

Energieverbrauch kWh/1.000 Std.	4 kWh
EyeComfort	Ja

Produktdaten



Bestell-Produktname	LED classic 25W G93 E27 GOLD SP D SRT4
Gesamtbezeichnung des Produkts	LED classic 25W G93 E27 GOLD SP D SRT4
Gesamt-Produktcode	871951431547100
Bestellcode	31547100
Material-Nr. (12NC)	929002983001
Anzahl pro Verpackung	1
EAN/UPC – Produkt/Kiste	8719514315471
Zähler – Pakete pro Außenkarton	4
EAN Umverpackung	8719514315488

Abmessungsskizzen



Product	D	C
LED classic 25W G93 E27 GOLD SP D SRT4	96 mm	143 mm

Photometrische Daten




Light Distribution Diagram - LED classic 25W G93 E27 GOLD SP D SRT4

General uniform lighting - LED classic 25W G93 E27 GOLD SP D SRT4

LED-Lampen mit klassischem Glühfaden

Photometrische Daten



Spectral Power Distribution Colour - LED classic 25W G93 E27 GOLD SP D SRT4

Lebensdauer



Life Expectancy Diagram - LED classic 25W G93 E27 GOLD SP D SRT4



Lumen Maintenance Diagram - LED classic 25W G93 E27 GOLD SP D SRT4

