



Classic filament LEDbulbs

LED classic 25W G93 E27 GOLD SP D SRT4

Με κλασική παραδοσιακή σχεδίαση, οι κλασικοί λαμπτήρες νήματος LEDbulb συνδυάζουν τα οικεία σχήματα των λαμπτήρων πυράκτωσης με τα οφέλη της τεχνολογίας LED μεγάλης διάρκειας ζωής. Προσφέρουν όμορφο, διακοσμητικό, θερμό λευκό φως ενώ εξοικονομούν περίπου 90% σε ενεργειακό κόστος συγκριτικά με τους παραδοσιακούς λαμπτήρες φωτισμού.

Δεδομένα Προϊόντων

Γενικές πληροφορίες	
Βάση-κάλυμμα	E27
Ονομαστική διάρκεια ζωής	15.000 h
Κύκλος λειτουργίας	20.000
Ονομαστική διάρκεια ζωής (ώρες)	15.000 h
Lighting Technology	LED

Τεχνικά χαρακτηριστικά φωτισμού	
Κωδικός χρώματος	818 [CCT of 1800K]
Κωδικός χρώματος	818 [CCT of 1800K]
Γωνία δέσμης (ονομ.)	330 μοίρα(ες)
Φωτεινή ροή	250 lm
Ανάθεση χρωμάτων	1800
Σχετική θερμοκρασία χρώματος (ονομ.)	1800 K
Απόδοση φωτεινότητας (διαβαθμισμένη) (ονομ.)	62 lm/W
Συνάφεια χρωμάτων	<6
Δείκτης χρωματικής απόδοσης (CRI)	80
LLMF στο τέλος της ονομαστικής διάρκειας ζωής (ονομ.)	70 %

Photobiological safety according to EN 62471	RG1
--	-----

Χαρακτηριστικά ηλεκτρικής λειτουργίας	
Line Frequency	50 to 60 Hz
Συχνότητα εισόδου	50 έως 60 Hz
Κατανάλωση ενέργειας	4 W
Ένταση ρεύματος λαμπτήρα (ονομ.)	24 mA
Αντίστοιχη ισχύς	25 W
Χρόνος έναρξης (ονομ.)	0,5 s
Χρόνος προθέρμανσης στο 60% φωτισμού	0.5 s
Συντελεστής ισχύος (Κλάσμα)	0.7
Τάση (ονομ.)	220-240 V

Θερμοκρασία	
Μέγιστη θερμ. περιβλήματος λειτουργίας (ονομ.)	35 °C

Συστήματα ελέγχου και ρύθμιση της έντασης	
Με ρύθμιση έντασης	Μόνο με ροοστάτες συγκεκριμένου τύπου

Classic filament LEDbulbs

Μηχανικά εξαρτήματα και Περιβάλημα

Φινίρισμα λαμπτήρα	Κεχριμπαρένιο
Υλικό λαμπτήρα	Γυαλί
Σχήμα λαμπτήρα	G93
Καθαρό βάρος (τεμάχιο)	0,060 kg

Έγκριση και Εφαρμογή

Κατανάλωση ενέργειας kWh/1000 ώρες	4 kWh
Σήμανση CE	Ναι
Συμβατότητα με την οδηγία RoHS της ΕΕ	Ναι
EyeComfort	Ναι
Καινοτομίες LED	EyeComfort
Τιμή τρεμοπαίγματος (PstLM)	1
Στροβοσκοπικό εφέ	0,4
Εύρος θερμοκρασίας περιβάλλοντος	-20 έως +45 °C


Προϋποθέσεις εφαρμογής

μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε κλειστά φωτιστικά;	No
--	----

Στοιχεία προϊόντος



Όνομα παραγωγέας προϊόντος	LED classic 25W G93 E27 GOLD SP D SRT4
Πλήρες όνομα προϊόντος	LED classic 25W G93 E27 GOLD SP D SRT4
Full EOC	871951431547100
Κωδικός παραγωγέας	31547100
Αρ. υλικού (12NC)	929002983001
Αριθμητής - Ποσότητα ανά συσκευασία	1
EAN/UPC - Προϊόν/Θήκη	8719514315471
Αριθμητής SAP - Πακέτα ανά εξωτερικό κουτί	4
EAN/UPC - Κιβώτιο	8719514315488

Σχεδιάγραμμα διαστάσεων



Product	D	C
LED classic 25W G93 E27 GOLD SP D SRT4	96 mm	143 mm

Φωτομετρικά δεδομένα




Light Distribution Diagram - LED classic 25W G93 E27 GOLD SP D SRT4

General uniform lighting - LED classic 25W G93 E27 GOLD SP D SRT4

Classic filament LEDbulbs

Φωτομετρικά δεδομένα



Spectral Power Distribution Colour - LED classic 25W G93 E27 GOLD SP D SRT4

Διάρκεια ζωής



Life Expectancy Diagram



Lumen Maintenance Diagram - LED classic 25W G93 E27 GOLD SP D SRT4

