



Lámparas LED clásicas de filamento

LED classic 25W G93 E27 GOLD SP D SRT4

Con un diseño tradicional clásico, las lámparas LED clásicas de filamento combinan los formatos familiares de las lámparas incandescentes clásicas con los beneficios de la tecnología LED de larga duración. Emiten una luz blanca cálida decorativa y atractiva al tiempo que permiten ahorrar cerca de un 90 % en costos de energía, en comparación con las bombillas tradicionales.

Datos del producto

| Información general | |
|----------------------------|----------------|
| Tapa-base | E27 |
| Vida útil nominal | 15,000 hora(s) |
| Ciclo del interruptor | 20,000 |
| Vida útil promedio (horas) | 15,000 hora(s) |
| Lighting Technology | LED |

| Información técnica sobre la luz | |
|---|--------------------|
| Código de color | 818 [CCT of 1800K] |
| Código de color | 818 [CCT of 1800K] |
| Ángulo de haz (nominal) | 330 ° |
| Flujo luminoso | 250 lm |
| Eficacia lumínica (promedio) (nominal) | 62 lm/W |
| Designación de color | 1800 |
| Temperatura de color correlacionada | 1800 K |
| Consistencia de color | < 6 |
| Índice de producción de color (IRC) | 80 |
| LLMF al final de la vida útil nominal (nominal) | 70 % |
| Valor de parpadeo (PstLM) | 1 |
| Valor del efecto estroboscópico (SVM) | 0.4 |

| | |
|--|-----|
| Photobiological safety according to EN 62471 | RG1 |
|--|-----|

| Operación y aspectos eléctricos | |
|---|-------------|
| Frecuencia de línea | 50 to 60 Hz |
| Frecuencia de entrada | 50 a 60 Hz |
| Consumo de energía | 4 W |
| Corriente de la lámpara (nominal) | 24 mA |
| Equivalente en potencia en vatios | 25 W |
| Tiempo de inicio (nominal) | 0.5 s |
| Tiempo de calentamiento de hasta un 60 % de luz | 0.5 s |
| Factor de potencia (fracción) | 0.7 |
| Voltaje (nominal) | 220-240 V |

| Temperatura | |
|-------------------------------|--------------|
| Rango de temperatura ambiente | -20 a +45 °C |
| T° estuche máxima (nominal) | 35 °C |

Lámparas LED clásicas de filamento

Controles y atenuación

| | |
|-----------|--|
| Regulable | Solo con reguladores de intensidad específicos |
|-----------|--|

Mecánica y carcasa

| | |
|-------------------|---------|
| Acabado de la luz | Ámbar |
| Material del foco | Cristal |
| Forma del foco | G93 |

Aprobación y aplicación

| | |
|--|------------|
| Consumo de energía kWh/1000 h | 4 kWh |
| Marca CE | Sí |
| Cumple con el reglamento RoHS de la UE | Sí |
| EyeComfort | Sí |
| Innovaciones en LED | EyeComfort |


Condiciones de aplicación

| | |
|--------------------------------------|----|
| se puede usar en luminarias cerradas | No |
|--------------------------------------|----|

Información del producto



| | |
|--------------------------------------|--|
| Nombre del producto del pedido | LED classic 25W G93 E27 GOLD SP D SRT4 |
| Nombre del producto completo | LED classic 25W G93 E27 GOLD SP D SRT4 |
| Full EOC | 871951431547100 |
| Código del pedido | 929002983001 |
| N.º de material (12NC) | 929002983001 |
| Numerador SAP: cantidad por paquete | 1 |
| Peso neto (pieza) | 0.060 kg |
| EAN/UPC: producto/caja | 8719514315471 |
| Numerador: paquetes por caja externa | 4 |
| EAN/UPC - Caja | 8719514315488 |

Plano de dimensiones



| Product | D | C |
|--|-------|--------|
| LED classic 25W G93 E27 GOLD SP D SRT4 | 96 mm | 143 mm |

Datos fotométricos




Light Distribution Diagram - LED classic 25W G93 E27 GOLD SP D SRT4

General uniform lighting - LED classic 25W G93 E27 GOLD SP D SRT4

Lámparas LED clásicas de filamento

Datos fotométricos



Spectral Power Distribution Colour - LED classic 25W G93 E27 GOLD SP D SRT4

Lifetime



Life Expectancy Diagram



Lumen Maintenance Diagram - LED classic 25W G93 E27 GOLD SP D SRT4

