



Lampes CorePro LEDbulb filament forme classique

LED classic 25W G93 E27 GOLD SP D SRT4

Avec leur design classique aux accents vintage, les ampoules LED à filament classiques combinent les formes familières des lampes incandescentes classiques et les avantages la technologie LED : longue durée de vie et jusqu'à 90% d'économies d'énergie.

Données du produit

Informations générales	
Culot	E27 [E27]
Durée de vie nominale	15'000 h
Nombre de cycles d'allumage	20'000
Durée de vie nominale (heures)	15'000 h
Type de lampe	LED
Marquage CE	Oui
Conforme à RoHS	Oui
Données techniques de l'éclairage	
Code couleur	818 [CCT of 1800K]
Code couleur	818 [CCT of 1800K]
Angle du faisceau (nom.)	330 degré(s)
Flux lumineux	250 lm
Désignation de la couleur	1800
Température de couleur corrélée (nom.)	1800 K
Efficacité lumineuse (nominale)	62 lm/W
Cohérence des couleurs	<6


Indice de rendu de couleur (IRC)	80
LLMF à la fin de la durée de vie nominale (nom.)	70 %
Valeur de scintillement (PstLM)	1
Valeur d'effet stroboscopique (SVM)	0.4
Sécurité photobiologique selon EN 62471	RG1
Fonctionnement et électricité	
Fréquence linéaire	50 to 60 Hz
Fréquence d'entrée	50 à 60 Hz
Consommation électrique	4 W
Courant lampe (nom.)	24 mA
Puissance équivalente	25 W
Heure de démarrage (nom.)	0.5 s
Temps de chauffe à 60 %	0.5 s
Facteur de puissance (fraction)	0.7
Tension (nom.)	220-240 V

Lampes CorePro LEDbulb filament forme classique

Température	
Gamme de températures ambiantes	-20 à +45 °C
Température maximale du produit (nom.)	35 °C
Commandes et gradation	
Variation de l'intensité lumineuse	Uniquement avec certains variateurs
Mécanique et boîtier	
Finition ampoule	Ambre
Matériaux des lampes	Verre
Forme de la lampe	G93 [G 93 mm]
Approbation et application	
Consommation d'énergie kWh/1 000 h	4 kWh
EyeComfort	Oui


Données du produit	
Nom du produit de la commande	LED classic 25W G93 E27 GOLD SP D SRT4
Nom de produit complet	LED classic 25W G93 E27 GOLD SP D SRT4
Code EOC	871951431547100
Code de commande	31547100
Code 12NC	929002983001
Quantité par pack	1
Code EAN – Produit/Boîte	8719514315471
Conditionnement par carton	4
Codes EAN/UPC – Boîte	8719514315488

Schéma dimensionnel




Product	D	C
LED classic 25W G93 E27 GOLD SP D SRT4	96 mm	143 mm

Données photométriques




Light Distribution Diagram - LED classic 25W G93 E27 GOLD SP D SRT4



General uniform lighting - LED classic 25W G93 E27 GOLD SP D SRT4

Lampes CorePro LEDbulb filament forme classique

Données photométriques




Spectral Power Distribution Colour - LED classic 25W G93 E27 GOLD SP D SRT4

Durée de vie



Life Expectancy Diagram - LED classic 25W G93 E27 GOLD SP D SRT4



Lumen Maintenance Diagram - LED classic 25W G93 E27 GOLD SP D SRT4

