



Klassieke filament LEDbulb

LED classic 25W G93 E27 GOLD SP D SRT4

De Classic LED-gloeidraadlampen met legendarisch design koppelen de vertrouwde vorm van klassieke gloeilampen aan de voordelen van de duurzame LED-technologie. Ze stralen een mooi, decoratief, warmwit licht uit en besparen zo'n 90% energie ten opzichte van de traditionele gloeidraadlampen

Product gegevens

Algemene informatie	
Lampvoet	E27
Nominale levensduur	15.000 hr
Schakelcyclus	20.000
Nominale levensduur (uren)	15.000 hr
Lamptype	LED
Gegevens lichttechniek	
Kleurcode	818 [CCT of 1800K]
Kleurcode	818 [CCT of 1800K]
Bundelhoek (nom.)	330 graden
Lichtstroom	250 lm
Kleuraanduiding	1800
Lichtrendement (gespec.) (nom.)	62 lm/W
Gecorreleerde kleurtemperatuur (nom)	1800 K
Kleurconsistentie	<6
Kleurweergave-index (CRI)	80
LLMF bij einde nominale levensduur (nom.)	70 %
Flikkerwaarde (PstLM)	1
Stroboscoopeffectwaarde (SVM)	0,4

Photobiological safety according to EN 62471 RG1	
Bedrijfs- en elektrische gegevens	
Ingangsfrequentie	50 to 60 Hz
Ingangsfrequentie	50 tot 60 Hz
Energieverbruik	4 W
Lampstroom (nom.)	24 mA
Overeenkomstig vermogen	25 W
Opstarttijd (nom.)	0,5 s
Opwarmtijd tot 60% licht	0,5 s
Arbeidsfactor	0,7
Spanning (nom.)	220-240 V
Operationele temperatuur	
Omgevingstemperatuurbereik	-20 tot +45 °C
T-behuizing maximaal (nom.)	35 °C
Dimbaarheid en regelsystemen	
Dimbaar	Alleen met specifieke dimmers

Klassieke filament LEDbulb

Eigenschappen behuizing en afmetingen

Lampafwerking	Amber
Lampmateriaal	Glas
Lampvorm	G93

Keurmerken en classificaties

Energieverbruik kWh/1.000 uur	4 kWh
CE-markering	Ja
Conform EU RoHS-richtlijn	Ja
EyeComfort	Ja
LED-innovaties	EyeComfort


Toepassingsomstandigheden

kan dit worden gebruikt in gesloten armaturen No

Productgegevens



Productnaam voor bestelling	LED classic 25W G93 E27 GOLD SP D SRT4
Volledige productnaam	LED classic 25W G93 E27 GOLD SP D SRT4
Full EOC	871951431547100
Bestelcode	8719514315471
Materiaalnr. (12NC)	929002983001
Numerator - Aantal per pak	1
Nettogewicht (per stuk)	0,060 kg
EAN/UPC - product/behuizing	8719514315471
Numerator - Dozen per buitendoos	4
EAN/UPC - Case	8719514315488

Maatschets



Product	D	C
LED classic 25W G93 E27 GOLD SP D SRT4	96 mm	143 mm

Fotometrische gegevens




Light Distribution Diagram - LED classic 25W G93 E27 GOLD SP D SRT4

General uniform lighting - LED classic 25W G93 E27 GOLD SP D SRT4

Klassieke filament LEDbulb

Fotometrische gegevens



Spectral Power Distribution Colour - LED classic 25W G93 E27 GOLD SP D SRT4

Levensduur



Life Expectancy Diagram



Lumen Maintenance Diagram - LED classic 25W G93 E27 GOLD SP D SRT4

