



Dekorative Master Value LED-Lampen in Kerzen- und Tropfenform

MAS VLE LEDCandleD2.5-15WE14 B35GOLDSP G

Die neue Deko-Kollektion (Kerzen- Tropfenlampen) transformiert Ihr Zuhause mit einer perfekten Mischung aus (warmem) weißem Licht und einer schlanken, minimalistischen Beleuchtungserlebnis. Mit einer sehr langen Nutzlebensdauer, bis zu 90 % Energieeinsparung, keinem sichtbaren Flackern und sofortiger voller Helligkeit kommen Sie zudem in den Genuss eines weichen und gleichmäßig verteilten Lichts, das einen trendigen und stilvollen Charme ausstrahlt und im Heimbereich für einladende Harmonie sorgt.

Produkt Daten

Allgemeine Informationen		Farbkonsistenz	
Socket	E14	Farbwiedergabeindex (CRI)	<6
Nennlebensdauer	15.000 Stunde(n)	Restlichtstrom am Ende der Nennlebensdauer (Nom.)	80
Schaltzyklus	20.000	Flackerwert (PstLM) – Flackerwert gemäß EN 61000-3-3	70 %
Beleuchtungstechnologie	LED	Messung der Sichtbarkeit des Stroboskopeffekts (SVM)	1
Lichttechnische Daten		Photobiologische Sicherheit gemäß EN 62471	RG1
Farbcode	818 [CCT of 1800K]	Betrieb und Elektrik	
Lichtstrom	136 lm	Netzfrequenz	50 to 60 Hz
Lichtfarbe	1800	Eingangsfrequenz	50 bis 60 Hz
Nennlichtausbeute (Nom)	54 lm/W		
Ähnlichste Farbtemperatur (Nom)	1800 K		

Dekorative Master Value LED-Lampen in Kerzen- und Tropfenform

Systemleistung	2,5 W
Lampenstrom (Nom)	14 mA
Äquivalente Leistung	15 W
Startzeit (Nom)	0,5 s
Aufwärmzeit bis 60 % Licht	0,5 s
Leistungsfaktor (Bruchteil)	0,7
Spannung (Nom)	220–240 V

Temperatur

Umgebungstemperaturbereich	-20 bis +45 °C
Gehäusetemperatur (Nom)	38 °C

Lichtregelung und Dimmen

Dimmbar	Nur mit Spezial-Dimmern
---------	-------------------------

Mechanik und Gehäuse

Kolbenausführung	Bernsteinfarben
Kolbenmaterial	Glas
Kolbenform	B35

Genehmigung und Anwendung

Energieverbrauch kWh/1.000 Std.	3 kWh
CE-Zeichen	Ja

EU RoHS-konform	Ja
EyeComfort	Ja


Anwendungsbedingungen

ist eine Verwendung in geschlossenen Leuchten möglich	No
---	----

Produktdaten

Bestell-Produktname	MAS VLE LEDCandleD2.5-15WE14 B35GOLDSP G
Gesamtbezeichnung des Produkts	MAS VLE LEDCandleD2.5-15WE14 B35GOLDSP G
Gesamt-Produktcode	871951431603400
Bestellcode	31603400
Material-Nr. (12NC)	929002983202
Anzahl pro Verpackung	1
Nettogewicht (Einzelteil)	0,020 kg
EAN/UPC – Produkt/Kiste	8719514316034
Zähler – Pakete pro Außenkarton	10
EAN Umverpackung	8719514316041



Abmessungsskizzen



Product	D	C
MAS VLE LEDCandleD2.5-15WE14 B35GOLDSP G	36 mm	95 mm


Dekorative Master Value LED-Lampen in Kerzen- und Tropfenform

Photometrische Daten




General uniform lighting - MAS VLE LEDCandleD2.5-15WE14 B35GOLDSP G

Light Distribution Diagram - MAS VLE LEDCandleD2.5-15WE14 B35GOLDSP G




Spectral Power Distribution Colour - MAS VLE LEDCandleD2.5-15WE14 B35GOLDSP G

Lebensdauer



Life Expectancy Diagram



Lumen Maintenance Diagram - MAS VLE LEDCandleD2.5-15WE14 B35GOLDSP G

Dekorative Master Value LED-Lampen in Kerzen- und Tropfenform

