



Lampes CorePro LED Flamme et Sphérique filament

MAS VLE LEDCandleD2.5-15WE14 B35GOLDSP G

Qu'il s'agisse d'un objet lumineux distinctif ou d'une série de plafonniers suspendus, les ampoules LED décoratives Flamme et Sphériques Philips ajoutent un style industriel chaleureux, chic et intemporel à votre maison. Elle permettent une très longue durée de vie, des économies d'énergie atteignant les 90 % sans aucun scintillement.

Données du produit

Informations générales		Valeur d'effet stroboscopique (SVM)	
Culot	E14		0,4
Durée de vie nominale	15 000 h	Sécurité photobiologique selon EN 62471	RG1
Nombre de cycles d'allumage	20 000	Fonctionnement et électricité	
Type de lampe	LED	Fréquence linéaire	50 to 60 Hz
Données techniques de l'éclairage		Fréquence d'entrée	50 à 60 Hz
Code couleur	818 [CCT of 1800K]	Consommation électrique	2,5 W
Flux lumineux	136 lm	Courant lampe (nom.)	14 mA
Efficacité lumineuse (nominale)	54 lm/W	Puissance équivalente	15 W
Désignation de la couleur	1800	Heure de démarrage (nom.)	0,5 s
Température de couleur corrélée (nom.)	1800 K	Temps de chauffe à 60 %	0,5 s
Cohérence des couleurs	<6	Facteur de puissance (fraction)	0,7
Indice de rendu de couleur (IRC)	80	Tension (nom.)	220-240 V
LLMF à la fin de la durée de vie nominale (nom.)	70 %	Température	
Valeur de scintillement (PstLM)	1	Gamme de températures ambiantes	-20 à +45 °C


Lampes CorePro LED Flamme et Sphérique filament

Température maximale du produit (nom.)	38 °C
Commandes et gradation	
Variation de l'intensité lumineuse	Uniquement avec certains variateurs
Mécanique et boîtier	
Finition ampoule	Ambre
Matériaux des lampes	Verre
Forme de la lampe	B35
Approbation et application	
Consommation d'énergie kWh/1 000 h	3 kWh
Marquage CE	Oui
Conforme à RoHS	Oui
EyeComfort	Oui
Conditions d'application	
peut-il être utilisé dans des luminaires fermés ?	No

Données du produit


Nom du produit de la commande	MAS VLE LEDCandleD2.5-15WE14 B35GOLDSP G
Nom de produit complet	MAS VLE LEDCandleD2.5-15WE14 B35GOLDSP G
Code EOC	871951431603400
Code de commande	31603400
Code 12NC	929002983202
Numérateur - Quantité par kit	1
Poids net (pièce)	0,020 kg
Code EAN - Produit/Boîte	8719514316034
Conditionnement par carton	10
Codes EAN/UPC - Boîte	8719514316041

Schéma dimensionnel




Product	D	C
MAS VLE LEDCandleD2.5-15WE14 B35GOLDSP G	36 mm	95 mm

Données photométriques




General uniform lighting - MAS VLE LEDCandleD2.5-15WE14 B35GOLDSP G



Light Distribution Diagram - MAS VLE LEDCandleD2.5-15WE14 B35GOLDSP G

Lampes CorePro LED Flamme et Sphérique filament

Données photométriques



Spectral Power Distribution Colour - MAS VLE LEDCandleD2.5-15WE14
B35GOLDSP G

Durée de vie



Life Expectancy Diagram



Lumen Maintenance Diagram - MAS VLE LEDCandleD2.5-15WE14
B35GOLDSP G

