



LED-Lampen mit klassischem Glühfaden

LED classic-giant 40W E27 T65 GOLD DIM

Die Classic LED-Lampen zeichnen sich durch ihr klassisches Aussehen aus, strahlen ein dekoratives, warmweißes Licht ab und ermöglichen dabei Energieeinsparungen von bis zu 90%.

Hinweise

- Nicht für Gleichspannung und/ oder elektronische Schalter geeignet
- Nicht für Treppenhausautomaten/ Bewegungsmelder geeignet

Produkt Daten

Allgemeine Informationen	
Sockel	E27
Nennlebensdauer	15'000 Stunde(n)
Schaltzyklus	20'000
Nennlebensdauer (Std.)	15'000 Stunde(n)
Beleuchtungstechnologie	LED

Lichttechnische Daten	
Farbcode	818 [CCT of 1800K]
Farbcode	818 [CCT of 1800K]
Ausstrahlungswinkel (Nom)	330 Grad
Lichtstrom	470 lm
Lichtfarbe	1800
Nennlichtausbeute (Nom)	67 lm/W
Ähnlichste Farbtemperatur (Nom)	1800 K

Farbkonsistenz	<6
Farbwiedergabeindex (CRI)	80
Restlichtstrom am Ende der Nennlebensdauer (Nom.)	70 %
Flackerwert (PstLM) – Flackerwert gemäß EN 61000-3-3	1
Messung der Sichtbarkeit des Stroboskopeffekts (SVM)	0.4
Photobiologische Sicherheit gemäß EN 62471	RG1

Betrieb und Elektrik	
Netzfrequenz	50 to 60 Hz
Eingangsfrequenz	50 bis 60 Hz
Systemleistung	7 W
Lampenstrom (Nom)	43 mA

LED-Lampen mit klassischem Glühfaden

Äquivalente Leistung	40 W
Startzeit (Nom)	0.5 s
Aufwärmzeit bis 60 % Licht	0.5 s
Leistungsfaktor (Bruchteil)	0.7
Spannung (Nom)	220-240 V

Temperatur

Umgebungstemperaturbereich	-20 bis +45 °C
Gehäusetemperatur (Nom)	45 °C

Lichtregelung und Dimmen

Dimmbar	Nur mit Spezial-Dimmern
---------	-------------------------

Mechanik und Gehäuse

Kolbenausführung	Bernsteinfarben
Kolbenmaterial	Glas
Kolbenform	T65

Genehmigung und Anwendung

Energieverbrauch kWh/1.000 Std.	7 kWh
CE-Zeichen	Ja
EU RoHS-konform	Ja

EyeComfort	Ja
LED-Innovationen	EyeComfort


Anwendungsbedingungen

ist eine Verwendung in geschlossenen Leuchten möglich	No
---	----

Produktdaten

Bestell-Produktname	LED classic-giant 40W E27 T65 GOLD DIM
Gesamtbezeichnung des Produkts	LED classic-giant 40W E27 T65 GOLD DIM
Gesamt-Produktcode	871951431380400
Bestellcode	31380400
Material-Nr. (12NC)	929002983701
Anzahl pro Verpackung	1
Nettogewicht (Einzelteil)	0.196 kg
EAN/UPC – Produkt/Kiste	8719514313804
Zähler – Pakete pro Außenkarton	2
EAN Umverpackung	8719514313811



Abmessungsskizzen



Product	D	C
LED classic-giant 40W E27 T65 GOLD DIM	66 mm	273 mm


LED-Lampen mit klassischem Glühfaden

Photometrische Daten




Spectral Power Distribution Colour - LED classic-giant 40W E27 T65 GOLD DIM

Light Distribution Diagram - LED classic-giant 40W E27 T65 GOLD DIM




General uniform lighting - LED classic-giant 40W E27 T65 GOLD DIM

Lebensdauer



Life Expectancy Diagram



Lumen Maintenance Diagram - LED classic-giant 40W E27 T65 GOLD DIM

LED-Lampen mit klassischem Glühfaden

