



# LED-Lampen mit klassischem Glühfaden

## LED classic-giant 40W E27 T65 GOLD DIM

Die Classic LED-Lampen zeichnen sich durch ihr klassisches Aussehen aus, strahlen ein dekoratives, warmweißes Licht ab und ermöglichen dabei Energieeinsparungen von bis zu 90%.

### Hinweise

- Nicht für Gleichspannung und/ oder elektronische Schalter geeignet
- Nicht für Treppenhausautomaten/ Bewegungsmelder geeignet
- Schutzart IP44 (Spritzwassergeschützt): Geeignet für den Einsatz im Außenbereich (bitte beachten Sie, dass Leuchten oder Fassungen von Lichtketten der nötigen Schutzart entsprechen). Ausgenommen sind alle Classic LEDbulbs, bei denen ein Plastikring als Verbindung zwischen Sockel und Glaskolben verbaut ist.
- Geprüfte und geeignete Dimmerempfehlungen finden Sie unter [www.philips.de/master-led-lampen](http://www.philips.de/master-led-lampen)

### Produkt Daten

Allgemeine Informationen		Ausstrahlungswinkel (Nom)	
Sockel	E27		330 Grad
Nennlebensdauer	15.000 Stunde(n)	Lichtstrom	470 lm
Schaltzyklus	20.000	Lichtfarbe	1800
Nennlebensdauer (Std.)	15.000 Stunde(n)	Nennlichtausbeute (Nom)	67 lm/W
Beleuchtungstechnologie	LED	Ähnlichste Farbtemperatur (Nom)	1800 K
Lichttechnische Daten		Farbkonsistenz	<6
Farbcode	818 [CCT of 1800K]	Farbwiedergabeindex (CRI)	80
Farbcode	818 [CCT of 1800K]	Restlichtstrom am Ende der Nennlebensdauer (Nom.)	70 %

## LED-Lampen mit klassischem Glühfaden

Flackerwert (PstLM) – Flackerwert gemäß EN 61000-3-3	1
--	---

Messung der Sichtbarkeit des Stroboskopeffekts (SVM)	0,4
--	-----

Photobiologische Sicherheit gemäß EN 62471	RG1
--	-----

### Betrieb und Elektrik

Netzfrequenz	50 to 60 Hz
--------------	-------------

Eingangsfrequenz	50 bis 60 Hz
------------------	--------------

Systemleistung	7 W
----------------	-----

Lampenstrom (Nom)	43 mA
-------------------	-------

Äquivalente Leistung	40 W
----------------------	------

Startzeit (Nom)	0,5 s
-----------------	-------

Aufwärmzeit bis 60 % Licht	0,5 s
----------------------------	-------

Leistungsfaktor (Bruchteil)	0,7
-----------------------------	-----

Spannung (Nom)	220-240 V
----------------	-----------

### Temperatur

Umgebungstemperaturbereich	-20 bis +45 °C
----------------------------	----------------

Gehäusetemperatur (Nom)	45 °C
-------------------------	-------

### Lichtregelung und Dimmen

Dimmbar	Nur mit Spezial-Dimmern
---------	-------------------------

### Mechanik und Gehäuse

Kolbenausführung	Bernsteinfarben
------------------	-----------------

Kolbenmaterial	Glas
----------------	------

Kolbenform	T65
------------	-----

### Genehmigung und Anwendung

Energieverbrauch kWh/1.000 Std.	7 kWh
---------------------------------	-------

CE-Zeichen	Ja
------------	----

EU RoHS-konform	Ja
-----------------	----

EyeComfort	Ja
------------	----

LED-Innovationen	EyeComfort
------------------	------------

### Anwendungsbedingungen

ist eine Verwendung in geschlossenen Leuchten möglich	No
---	----

### Produktdaten

Bestell-Produktname	LED classic-giant 40W E27 T65 GOLD DIM
---------------------	--

Gesamtbezeichnung des Produkts	LED classic-giant 40W E27 T65 GOLD DIM
--------------------------------	--

Gesamt-Produktcode	871951431380400
--------------------	-----------------

Bestellcode	31380400
-------------	----------

Material-Nr. (12NC)	929002983701
---------------------	--------------

Anzahl pro Verpackung	1
-----------------------	---


Nettogewicht (Einzelteil)	0,196 kg
---------------------------	----------

EAN/UPC – Produkt/Kiste	8719514313804
-------------------------	---------------

Zähler - Pakete pro Außenkarton	2
---------------------------------	---

EAN Umverpackung	8719514313811
------------------	---------------



## Abmessungsskizzen



Product	D	C
LED classic-giant 40W E27 T65 GOLD DIM	66 mm	273 mm


# LED-Lampen mit klassischem Glühfaden

## Photometrische Daten




Spectral Power Distribution Colour - LED classic-giant 40W E27 T65 GOLD DIM

Light Distribution Diagram - LED classic-giant 40W E27 T65 GOLD DIM




General uniform lighting - LED classic-giant 40W E27 T65 GOLD DIM

## Lebensdauer



Life Expectancy Diagram



Lumen Maintenance Diagram - LED classic-giant 40W E27 T65 GOLD DIM

## LED-Lampen mit klassischem Glühfaden

