

Klasszikus izzószálas LED-égők

LED classic-giant 28W E27 G200 GOLD ND

A Classic filament LED fényforrás a klasszikus jól ismert hagyományos izzó formavilágát ötvözi a legújabb LED technológiával. Szemet gyönyörködtető melegfehér fényével és akár 90%-os energiamegtakarításával ideális alternatívát biztosít az elavult hagyományos fényforrások cseréjéhez

Termék adatok

Általános információ	
Fejelés - foglalat	E27
Névleges élettartam	15 000 h
Kapcsolási ciklus	20 000
Névleges élettartam (óra)	15 000 h
Lighting Technology	LED
Technikai adatok	
Színkód	818 [CCT of 1800K]
Színkód	818 [CCT of 1800K]
Sugárzási szög (névleges)	330 fok
Fényáram	300 lm
Fényhasznosítás (névleges) (névleges)	66 lm/W
Színmegjelölés	1800
Korrelált színhőmérséklet (névl.)	1800 K
Színkonzisztencia	<6
Színvisszaadási index (CRI)	80
Fényerő-megmaradás (LLMF) a névleges élettartam végén (névleges)	70 %
Villogás (PstLM)	1
Stroboszkóp hatás (SVM)	0.4


Photobiological safety according to EN 62471	RG1
Működtetés és elektronika	
Hálózati frekvencia	50 to 60 Hz
Bemeneti frekvencia	50-60 Hz
Teljesítményfelvétel	4,5 W
Fényforrás árama (névleges)	40 mA
Teljesítmény-egyenérték	28 W
Indulási idő (névleges)	0,5 s
Felfutási idő 60%-os fényáramig	0,5 s
Teljesítménytényező (tört)	0,7
Feszültség (névleges)	220-240 V
Hőmérséklet	
Környezeti hőmérséklet-tartomány	-20 – +45 °C
A foglalat hőmérséklete, maximum (névleges)	45 °C
Vezérlők és fényerő-szabályozás	
Szabályozható	Nem

Klasszikus izzószálas LED-égők

Mechanika és tokozás	
Fényforrás kialakítása	Borostyánsárga
Fényforrás anyaga	Üveg
Fényforrásbúra formája	G200
Tanúsítvány és alkalmazási területek	
Energiafogyasztás kWh/1000 óra	5 kWh
CE jelölés	Igen
Megfelel az EU RoHS irányelvnek	Igen
EyeComfort	Igen
LED-es innovációk	EyeComfort
Alkalmazási feltételek	
használható zárt lámpatestekben?	No



Termékadatok	
A termék megrendelési neve	LED classic-giant 28W E27 G200 GOLD ND
Teljes terméknév	LED classic-giant 28W E27 G200 GOLD ND
Full EOC	871951431384200
Rendelési kód	31384200
Cikkszám (12NC)	929002983901
Számláló – mennyiség csomagonként	1
Nettó tömeg (darab)	0,360 kg
EAN/UPC – termék/csomagolás	8719514313842
Számláló – csomag külső dobozonként	2
EAN/UPC – gyűjtőcsomagolás	8719514313859

Méretezett rajza



Product	D	C
LED classic-giant 28W E27 G200 GOLD ND	202 mm	286 mm

Fotometriai adatok




General uniform lighting - LED classic-giant 28W E27 G200 GOLD ND

Light Distribution Diagram - LED classic-giant 28W E27 G200 GOLD ND


Klasszikus izzószálas LED-égők

Fotometriai adatok




Spectral Power Distribution Colour - LED classic-giant 28W E27 G200 GOLD ND

Élettartam



Life Expectancy Diagram



Lumen Maintenance Diagram - LED classic-giant 28W E27 G200 GOLD ND

