

Klassieke filament LEDbulb

LED classic-giant 28W E27 G200 GOLD ND

De Classic LED-gloeidraadlampen met legendarisch design koppelen de vertrouwde vorm van klassieke gloeilampen aan de voordelen van de duurzame LED-technologie. Ze stralen een mooi, decoratief, warmwit licht uit en besparen zo'n 90% energie ten opzichte van de traditionele gloeidraadlampen

Product gegevens

Algemene informatie	
Lampvoet	E27
Nominale levensduur	15.000 hr
Schakelcyclus	20.000
Nominale levensduur (uren)	15.000 hr
Lamptype	LED

Gegevens lichttechniek	
Kleurcode	818 [CCT of 1800K]
Kleurcode	818 [CCT of 1800K]
Bundelhoek (nom.)	330 graden
Lichtstroom	300 lm
Kleuraanduiding	1800
Gecorreleerde kleurtemperatuur (nom.)	1800 K
Lichtrendement (gespec.) (nom.)	66 lm/W
Kleurconsistentie	<6
Kleurweergave-index (CRI)	80
LLMF bij einde nominale levensduur (nom.)	70 %
Photobiological safety according to EN 62471	RG1

Bedrijfs- en elektrische gegevens	
Ingangsfrequentie	50 to 60 Hz
Ingangsfrequentie	50 tot 60 Hz
Energieverbruik	4,5 W
Lampstroom (nom.)	40 mA
Overeenkomstig vermogen	28 W
Opstarttijd (nom.)	0,5 s
Opwarmtijd tot 60% licht	0,5 s
Arbeidsfactor	0,7
Spanning (nom.)	220-240 V

Operationele temperatuur	
T-behuizing maximaal (nom.)	45 °C

Dimbaarheid en regelsystemen	
Dimbaar	Nee

Eigenschappen behuizing en afmetingen	
Lampafwerking	Amber
Lampmateriaal	Glas

Klassieke filament LEDbulb

Lampvorm	G200
Nettogewicht (per stuk)	0,360 kg


Keurmerken en classificaties

Energieverbruik kWh/1.000 uur	5 kWh
CE-markering	Ja
Conform EU RoHS-richtlijn	Ja
EyeComfort	Ja
LED-innovaties	EyeComfort
Flikkerwaarde (PstLM)	1
Stroboscoopeffectwaarde (SVM)	0,4
Bereik omgevingstemperatuur	-20 tot +45 °C


Toepassingsomstandigheden

kan dit worden gebruikt in gesloten armaturen No

Maatschets



Fotometrische gegevens




General uniform lighting - LED classic-giant 28W E27 G200 GOLD ND

Productgegevens

Productnaam voor bestelling	LED classic-giant 28W E27 G200 GOLD ND
Volledige productnaam	LED classic-giant 28W E27 G200 GOLD ND
Full EOC	871951431384200
Bestelcode	8719514313842
Materiaalnr. (12NC)	929002983901
Lokale code	31384200
Numerator - Aantal per pak	1
EAN/UPC - product/behuizing	8719514313842
Numerator - Dozen per buitendoos	2
EAN/UPC - Case	8719514313859


Product	D	C
LED classic-giant 28W E27 G200 GOLD ND	202 mm	286 mm



Light Distribution Diagram - LED classic-giant 28W E27 G200 GOLD ND

Klassieke filament LEDbulb

Fotometrische gegevens



Spectral Power Distribution Colour - LED classic-giant 28W E27 G200 GOLD ND

Levensduur



Life Expectancy Diagram



Lumen Maintenance Diagram - LED classic-giant 28W E27 G200 GOLD ND

