



LED B11

5BA11/PER/UD/CL/G/E26/WGD 6/3PF T20

Las velas LED B11 de Philips ofrecen un ambiente ahorrador de energía con el efecto elegante de las velas incandescentes. Estos diseños proporcionan luz de forma omnidireccional, dándole a los diseñadores de iluminación una alternativa con vida útil larga a las fuentes incandescentes estándares.

Datos del producto


Información general		Consumo de energía	
Tapa-base	E26 [Single Contact Medium Screw]	Consumo de energía	5 W
Vida útil nominal	15,000 hora(s)	Corriente de la lámpara (nominal)	55 mA
Ciclo del interruptor	20,000	Equivalente en potencia en vatios	60 W
Vida útil promedio (horas)	15,000 hora(s)	Tiempo de inicio (nominal)	0.5 s
Lighting Technology	LED	Tiempo de calentamiento de hasta un 60 % de luz	0.4 s
Cumple con el reglamento RoHS de la UE	Sí	Factor de potencia (fracción)	0.7
Información técnica sobre la luz		Voltaje (nominal)	120 V
Código de color	922-927 [CCT of 2200K-2700K]	Temperatura	
Código de color	922-927 [CCT of 2200K-2700K]	Rango de temperatura ambiente	-20 °C a 40 °C
Ángulo de haz (nominal)	300 °	Controles y atenuación	
Flujo luminoso	500 lm	Regulable	Solo con reguladores de intensidad específicos
Designación de color	Resplandor cálido (WG)	Mecánica y carcasa	
Temperatura de color correlacionada	2200 2700 K	Acabado de la luz	Transpar.
Eficacia lumínica (promedio) (nominal)	100 lm/W	Material del foco	Cristal
Consistencia de color	< 4	Forma del foco	BA11
Índice de producción de color (IRC)	95	Aprobación y aplicación	
LLMF al final de la vida útil nominal (nominal)	70 %	Certificaciones Energy	Energy Star
Operación y aspectos eléctricos			
Frecuencia de línea	60 Hz		
Frecuencia de entrada	60 Hz		

LED B11

EyeComfort	Sí
Cumple con el T20	Yes
Condiciones de aplicación	
se puede usar en luminarias cerradas	No
Información del producto	
Nombre del producto del pedido	5BA11/PER/UD/CL/G/E26/WGD 6/3PF T20
Nombre del producto completo	5BA11/PER/UD/CL/G/E26/WGD 6/3PF T20



Código del pedido	929002991103
N.º de material (12NC)	929002991103
Numerador SAP: cantidad por paquete	1
EAN/UPC: producto/caja	046677566692
Numerador: paquetes por caja externa	6
EAN/UPC - Caja	50046677566697

Plano de dimensiones



Product	D	C
5BA11/PER/UD/CL/G/E26/WGD 6/3PF T20	35 mm	99 mm

Datos fotométricos




Spectral Power Distribution Colour - 5BA11/PER/UD/CL/G/E26/WGD 6/3PF T20

Light Distribution Diagram - 5BA11/PER/UD/CL/G/E26/WGD 6/3PF T20

LED B11

Datos fotométricos




Technical Parameters 43 Philips Lighting B.V. Page 11

General uniform lighting - 5BA11/PER/UD/CL/G/E26/WGD 6/3PF T20

Lifetime



Life Expectancy Diagram - 5BA11/PER/UD/CL/G/E26/WGD 6/3PF T20



Lumen Maintenance Diagram - 5BA11/PER/UD/CL/G/E26/WGD 6/3PF T20

